

4-Post 42U Serverkast, 19" Netwerkkast voor Computer / AV / IT Apparatuur, Data Rack, Serverkast met Wielen, Full Size Industriële Netwerk Rack

Productcode: RK4236BKB



Deze 42U serverkast biedt veilige opslagruimte voor EIA-310 compliant 19" rack-mount apparatuur zoals Dell, HP en IBM servers, maar ook telecommunicatie en A/V apparatuur. Het server rack biedt een economische maar robuuste oplossing, met een totaal draagvermogen van 907 kg.

Zorgeloze Apparatuur Installatie

Het netwerkkrek wordt gemonteerd geleverd en zorgt voor een eenvoudige installatie.

Met de verstelbare montagerails kunt u de raildiepte eenvoudig aanpassen van 152,4mm tot 914,4mm om apparatuur met volledige diepte te ondersteunen. De extra diepte ondersteunt ook extra kabel- en stroomvoorziening achter uw apparatuur.

Zowel de boven- als onderpanelen hebben verwijderbare kabeldoorgangskappen die eenvoudige toegang bieden voor kabelbeheer. Het rek heeft bovendien een aardingskabel die aan de voor- of achterkant kan worden gebruikt, zodat je je apparatuur kunt aarden voor extra bescherming.

Houd uw apparatuur veilig, koel en bereikbaar

Om uw rackapparatuur veilig te houden, is dit rack voorzien van een omkeerbare voordeur waarmee verschillende rackconfiguraties mogelijk zijn. De voor- en achterdeuren zijn beide afsluitbaar en het gaasontwerp vergroot de luchtstroom voor passieve koeling.

Het rack beschikt ook over eenvoudig afneembare en vergrendelbare zijpanelen, waardoor je snel bij je apparatuur kunt en deze toch veilig blijft.

Maximale mobiliteit, met meegeleverde wielen

De kast wordt geleverd met reeds geïnstalleerde wielen en stelvoeten, waardoor het rack gemakkelijk

door je kantoor, studio of serverruimte kan worden verplaatst. Bovendien passen de breedte en hoogte van het rack door standaard deuropeningen, waardoor je het rack naar wens kunt verplaatsen.

Deze RK4236BKB werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bespaar ruimte en hou uw apparatuur veilig in uw serverruimtes en datacenters
- Installeer rackmonteerbare servers, KVM switches, netwerkkapapparaat en serverkastconsoles
- Installeer rackgemonteerde audio-/videoapparatuur in uw bewerkingsruimte of tv-studio

Eigenschappen

- **VERSTELBARE DIEPTE:** 4 Post 42U 19" serverkast met 4 verticale rails en instelbare inbouwdiepte van 15,2cm tot 91,4cm; Netwerkkast is geschikt voor diverse servers / switches / data / video / AV en andere IT-netwerkkapapparaat
- **DESIGN EN VENTILATIE:** 42U serverkast met vergrendelbare en verwijderbare deuren en zijpanelen; Geventileerde bovenkant voor betere luchtstroom; 4-post 19" rack met 900kg draagvermogen (stationair); Netwerkkast is EIA/ECA-310-E compliant
- **VOLLEDIG GEMONTEERD:** Netwerkkast wordt volledig gemonteerd geleverd; inclusief 52x M6 schroeven, 52x M6 kooimoeren, 52x sluitringen, 1x Hex sleutel, 2x zijpaneel sleutels en 2x deursleutels; Serverkast is EIA/ECA-310-E compliant
- **VEILIGHEID & VENTILATIE:** 42U serverkast met vergrendelbare gaasdeuren en verwijderbare zijpanelen met onafhankelijke quick-release vergrendelingen die uw apparatuur veilig houden en gelijktijdig de luchtstroom vergroten om passieve koeling te bevorderen
- **MAXIMALE MOBILITEIT:** Deze 4-post duurzame stalen netwerkkast wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde wielen en stelvoeten, zodat deze gemakkelijk verplaatsbaar is in uw kantoor, studio of serverruimte

Hardware

Garantiebeleid

5 Years

Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	42U
Speciale functies	Verstelbare montagerails
	Zwenkwielen (meegeleverd)
	Aardingslip(pen)
	Stelpoten
	Volledig gemonteerd geleverd
	U-markeringen
Montagerailprofiel	G-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity (Stationary)	1999.9 lb [907 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	396.9 lb [180 kg]

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staalgaas
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staal
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen
Type achterdeur	Staalgaas

	Kenmerken deur achterkant	Veiligheidsslot met sleutel
Product Measurements		
	Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
	Breedte product	23.6 in [60.0 cm]
	Hoogte product	6.5 ft [2.0 m]
	Gewicht product	275.6 lb [125.0 kg]
	Maximale montagediepte	36.0 in [91.4 cm]
	Minimale montagediepte	6.0 in [15.2 cm]
	Hoogte met wielen	80.7 in [205.1 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Plat verpakt (montage vereist)	Nee
	Lengte Verpakking	3.6 ft [1.1 m]
	Package Width	26.8 in [68.0 cm]
	Package Height	7.2 ft [2.2 m]
	Verzendgewicht (verpakt)	285.5 lb [129.5 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - rack behuizing
		52 - M6 schroeven
		52 - M6 kooimoeren
		52 - onderleggingen
		1 - Inbussleutel

2 - Zijpaneel Sleutels

2 - sleutels deur

1 - handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.