Gabinete Rack para Servidores 42U 19" 4 Postes - Rack de Servidores con Ruedas para Equipo de Red - Gabinete Rack Industrial de Red de Tamaño Completo

ID del Producto: RK4242BK24

Este gabinete rack para servidores 42U proporciona seguridad para almacenar equipos estándar de montaje en rack de 19". El rack es compatible con equipos que cumplen con la norma EIA-310 y soporta una capacidad de peso de 3315 libras (1500 kg).

Este armario rack para computadora se envía completamente montado y listo para usar con:

• 200 tuercas enjauladas y tornillos M6

• Dos paneles de montaje 0U sin herramientas

• Abrazadera de gancho y lazo

• Ruedas para su portabilidad

Los rieles de montaje pueden ajustarse de 13.2 cm a 89 cm (5.2" a 35") para soportar instalaciones de equipos de profundidad completa y la anchura y profundidad adicionales proporcionan espacio para la gestión adicional de cables y energía.

Este bastidor cuenta con puertas de malla de bloqueo delanteras y traseras para mantener sus equipos seguros al tiempo que aumenta el flujo de aire para favorecer la refrigeración pasiva. Los paneles laterales extraíbles con cierres rápidos independientes facilitan el acceso a su equipo a la vez que lo mantienen seguro.

El gabinete rack portátil para servidores cuenta con ruedas que facilitan la movilidad por su espacio de servidores. La anchura y la altura del rack se ajustan a través de las puertas estándar, lo que le da la libertad de desplazar su rack para servidores a otras salas según sea necesario.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Equipos de radiodifusión

• Monte servidores y conmutadores KVM

• Despliegue para maximizar el espacio

• Mantenga los equipos seguros

Características

• PROFUNDIDAD AJUSTABLE: Gabinete rack para servidores 42U de 4 postes con 4 rieles verticales y profundidad de montaje ajustable (12.7-88.9cm) - Compatible con un amplio número de servidores/conmutadores/video/datos/equipos de red

• DISEÑO Y VENTILACIÓN: Tiene una puerta y paneles laterales bloqueables y desmontables con parte superior ventilada que permite el flujo de aire - 4 postes 19" con capacidad de peso de 900kg (estacionario) - Cumple con EIA/ECA-310-E

• TOTALMENTE MONTADO: Incluye 50 tornillos M6, 50 tuercas M6, 50 arandelas, 1 llave hexagonal, 2 llaves para paneles laterales y 2 llaves para puertas - El gabinete de almacenamiento para servidores cumple la norma EIA/ECA-310-E

• SEGURIDAD Y VENTILACIÓN: Tiene puertas de malla con cerradura y paneles laterales extraíbles con cierres rápidos independientes que mantienen sus equipos seguros a la vez que aumentan el flujo de aire para favorecer la refrigeración pasiva

• MAXIMIZE LA MOVILIDAD: El gabinete rack de acero duradero de 4 postes viene con ruedas y patas niveladoras ya instaladas, lo que facilita la movilidad en su oficina, estudio o sala de servidores

---

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado

	Altura U	42U
	Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
		Gestor de cables integrado
		Ruedas (incluidas)
		Lengüeta(s) para conexión a tierra
		Patas niveladoras
		Se envía totalmente ensamblado
		Marcas de U
	Perfil para carriles de montaje	En G
	Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
	Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E
Rendimiento		
	Capacidad de Carga (Estacionario)	3307.5 lb [1500 kg]
	Weight Capacity for Racks (Rolling)	2315.2 lb [1050 kg]
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero
	Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera extraíble
	Tipo de Panel Lateral	Acero
	Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles
	Tipo de Puerta Trasera	Malla de Acero

	Características de la puerta trasera	Candado con llave, con puerta trasera removible
Medidas del Producto		
	Ancho Interno	23.6 in [60 cm]
	Profundidad Interna	41.4 in [105.2 cm]
	Longitud del Producto	3.5 ft [1.1 m]
	Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
	Altura del Producto	6.4 ft [2.0 m]
	Peso del Producto	284.4 lb [129.0 kg]
	Profundidad Máxima de Montaje	35.0 in [89 cm]
	Profundidad Mínima de Montaje	5.2 in [13.2 cm]
	Altura con Ruedas	78.4 in [199.2 cm]
Información de la Caja		
	Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
	Longitud de la Caja	3.8 ft [1.2 m]
	Ancho de la Caja	26.8 in [68.0 cm]
	Altura de la Caja	7.0 ft [2.1 m]
	Peso (de la Caja) del Envío	353.9 lb [160.5 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Gabinete Rack para Servidores
		200 - Tuercas Enjauladas M6
		200 - Tornillos M6

	200 - Arandelas acopadas de plástico
	1 - Llave hexagonal
	2 - Llaves
	1 - Cinta sujetacables de gancho y bucle (3m)
	1 - Manual del Usuario

Información Acerca de la Garantía	
Warranty	5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.