

Rack 4U 19" à Cadre Ouvert - Rack Réseau Autoportant à 2 Montants pour Panneaux de Brassage/Données/Matériel Audiovisuel/IT/Communication/Studio/Bureau, Capacité de 42kg, avec Écrous et Vis de Cage

Nº de produit: RK4OD



Ce rack de bureau à cadre ouvert fournit 4U d'espace de stockage et vous permet de monter de petits équipements audio/vidéo et informatiques.

Ce rack à deux montants vous permet de monter votre matériel pour un prix largement inférieur à celui des racks conventionnels. Ce rack posé au sol est conçu pour respecter les normes de montage en rack EIA-310. Sa conception en acier vous garantit une solution de montage robuste et sécurisée pour votre équipement essentiel.

Le rack de bureau 4u présente une conception autoportante à cadre ouvert qui permet de libérer de l'espace grâce à son faible encombrement. Vous pouvez ainsi monter votre équipement de montage en rack sur toutes les surfaces de votre lieu de travail, notamment votre bureau. Cela vous permet d'accéder facilement à votre équipement de manière fréquente.

Le rack de réseau autoportant est facile à assembler et comprend un lot de 16 vis M5 et écrous cage. Si vous recherchez une solution de montage de bureau avec plus d'unités de rack, Nous proposons également des racks pour ordinateur de bureau à 2 montants 8U et 12U.

Nous effectuons des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques locaux travaillent directement avec nos ingénieurs pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Gagnez de l'espace dans votre petit bureau, votre bureau personnel ou votre salle de serveurs en installant votre équipement sur votre bureau ou toute autre surface pour libérer de l'espace au sol
- Placez soigneusement les tableaux de connexion et autres équipements de rack compacts sur ou à côté de votre bureau

Spécifications techniques

- 2-POST 4U DESKTOP SERVER RACK: Open frame rack for 19" rackmount networking / AV / media / IT equipment; Ideal for use on a workbench or small home/office spaces without dedicated wiring closets
- DESIGNED FOR EASY ACCESS: This mini free standing network rack is 9.3in (23.6 cm) in height with a compact profile, and is ideal for environments where frequent front and rear access to equipment is required
- TECH SPECS: 4U Open Frame Rack; 19in Wide; 2 Post; EIA/ECA-310-E Compliant; Units (U) Heights Marked; 88.2lb (40 kg) Capacity; M6 Cage nuts and screws included.
- EASY SHIPPING AND ASSEMBLY: Compact flat pack shipping/packaging design to avoid damage and facilitate problem-free installations; Quick and easy setup on a desk, table or floor in your home/office; Ships with cage nuts and screws for mounting equipment
- LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce rack de bureau à cadre ouvert 4U à 2 montants est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	4U
Caractéristiques particulières	Assemblage facile

Marquage U

Profil de rail de montage	G-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	88.2 lb [40 kg]
-----------------	-----------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

Product Measurements

Longueur du produit	11.6 in [29.6 cm]
Largeur du produit	19.8 in [50.3 cm]
Hauteur du produit	9.3 in [23.6 cm]
Poids du produit	3.2 lb [1.5 kg]
Profondeur de montage maximal	11.4 in [29.0 cm]

Informations d'emballage

Longueur du Paquet	4.8 in [12.1 cm]
Largeur du Paquet	22.2 in [56.5 cm]
Hauteur du Paquet	4.4 in [11.1 cm]
Poids brut	4.2 lb [1.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Support de base gauche
	1 - Support de base droit

- 1 - Rail vertical gauche
- 1 - Rail vertical droit
- 1 - Support de base avant
- 4 - Pieds en caoutchouc
- 8 - Vis de montage M5x12
- 16 - Vis M6 x 12 mm
- 16 - Écrous cage M6
- 16 - Rondelles en plastique M6
- 1 - Guide de démarrage rapide

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

