

4U 19" Bureau Open Frame Rack, 2 Post, Vrijstaand IT Netwerk Rack voor Switch/Patchpaneel/Data/AV/IT/Communicatie Apparatuur met Kooimoeren en Schroeven, Max. 30kg

Productcode: RK4OD



Dit open frame desktop rack biedt 4U opslagruimte voor de montage van kleinere A/V- en IT-apparatuur.

Met dit data rack met 2 stijlen kunt u apparatuur met een fractie van de kosten van traditionele racks monteren. Het staande rack is ontworpen om te voldoen aan de eisen van EIA-310 rack montage standaarden en is gemaakt van robuust staal voor een stevige en veilige montageoplossing voor uw cruciale apparatuur.

Het 4U desktop rack heeft een open frame en vrijstaand design, waardoor het ruimte bespaart. Het biedt u de mogelijkheid om in een rack monteerbare apparatuur op elk oppervlak in uw kantoor (zoals uw bureau) te plaatsen. Zo heeft u regelmatig eenvoudig toegang tot uw apparatuur.

Het vrijstaande netwerk rack kan eenvoudig in elkaar worden gezet en wordt geleverd met 16 M5-schroeven en kooimoeren. Als u op zoek bent naar een desktop montageoplossing met meer rack units, biedt StarTech.com ook 8U en 12U desktop computer racks met 2 stijlen.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelsstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bespaar ruimte in uw klein kantoor thuis (SoHo) of serverruimte door apparatuur op bureaus of andere oppervlakken te plaatsen, in plaats van vloerruimte in beslag te nemen
- Plaats patchpanelen en andere compacte rack apparatuur netje op of naast uw bureau

Eigenschappen

- 2-POST 4U DESKTOP SERVER RACK: Open frame rack for 19" rackmount networking / AV / media / IT equipment; Ideal for use on a workbench or small home/office spaces without dedicated wiring closets
- DESIGNED FOR EASY ACCESS: This mini free standing network rack is 9.3in (23.6 cm) in height with a compact profile, and is ideal for environments where frequent front and rear access to equipment is required
- TECH SPECS: 4U Open Frame Rack; 19in Wide; 2 Post; EIA/ECA-310-E Compliant; Units (U) Heights Marked; 88.2lb (40 kg) Capacity; M6 Cage nuts and screws included.
- EASY SHIPPING AND ASSEMBLY: Compact flat pack shipping/packaging design to avoid damage and facilitate problem-free installations; Quick and easy setup on a desk, table or floor in your home/office; Ships with cage nuts and screws for mounting equipment
- THE IT PRO'S CHOICE: Designed and built for IT Professionals, this 2-Post 4U Desktop Open-Frame Rack is backed for life, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	4U
Speciale functies	Eenvoudig monteerbaar
	U-markeringen

	Montagerailprofiel	G-Shape
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Prestaties		
	Weight Capacity	88.2 lb [40 kg]
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Construction Material	Staal
Product Measurements		
	Lengte product	11.6 in [29.6 cm]
	Breedte product	19.8 in [50.3 cm]
	Hoogte product	9.3 in [23.6 cm]
	Gewicht product	3.2 lb [1.5 kg]
	Maximale montagediepte	11.4 in [29.0 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.8 in [12.1 cm]
	Package Width	22.2 in [56.5 cm]
	Package Height	4.4 in [11.1 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	4.2 lb [1.9 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Linker basissteun
		1 - Rechter basissteun
		1 - Linker verticale rail

- 1 - Rechter verticale rail
- 1 - Voorzijde basissteun
- 4 - rubberen voetjes
- 8 - M5x12 montageschroeven
- 16 - M6x12 schroeven
- 16 - M6 kooimoeren
- 16 - M6 Kunststof Ringen
- 1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.