

Rack Vertical 5U de Montaje en Pared - Bracket Soporte Abierto de 19 Pulgadas de Perfil Bajo para Pared - para Equipos de AV o de Informática - con Tuercas y Tornillos Jaula

ID del Producto: RK519WALLV



Este rack para montaje en pared y 5U, modelo RK519WALLV, representa una solución versátil de almacenamiento, ya que permite la instalación vertical (al ras con la pared) de equipo (dispositivos para redes, regletas eléctricas, paneles de parcheo), con el fin de ahorrar espacio. Alternativamente, el soporte 5U se puede instalar bajo un escritorio, horizontalmente, lo cual facilita el acceso a los equipos instalados directamente desde el espacio de trabajo. Este producto cumple con los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales de los EE. UU. (Trade Agreements Act, TAA), que permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Perfecto para entornos de pequeña empresa u oficina en casa, este soporte para montaje en pared ahorra espacio cuando no es posible instalar un estante de tamaño grande para equipos de servidor.

Adecuado para su montaje en virtualmente cualquier superficie de pared o suelo (por ejemplo, paneles de escayola), los agujeros de montaje del soporte (que permiten instalar el soporte en una pared o un escritorio) están situados a exactamente 16 pulgadas de distancia entre sí, lo cual se ajusta a las dimensiones de una estructura estándar.

¿Necesita almacenamiento adicional? StarTech.com también le ofrece:

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale servidores, dispositivos de red o dispositivos de telecomunicaciones verticalmente con este rack 5U para montaje en pared

Características

- **VERSÁTIL FUNCIONALIDAD:** Este soporte 5U para montaje vertical en rack, de perfil bajo, multiuso, conforme a las normas TAA, permite la instalación en forma vertical de servidores, conmutadores de red, paneles de parcheo o equipo audiovisual, para fácil acceso al equipo, cuando un rack de tamaño grande no es preferible
- **DISEÑO RESISTENTE:** De acuerdo a las normas EIA-310 para racks de 19 pulgadas para equipos de datos, este soporte para paneles de parcheo de montaje en pared está fabricado en duradero acero macizo, con capacidad para hasta 90kg de peso, lo cual garantiza que el equipo se instalará de manera segura y sin estorbar
- **NO SE REQUIERE ENSAMBLAJE:** El kit en forma de L y estructura de marco abierto se entrega totalmente ensamblado, con tornillos de jaula para montaje del equipo y tornillos de 1 1/2" (3,81cm) para montaje del rack en superficies de madera; es una práctica solución para entornos de espacio pequeño/oficina en casa
- **TAMAÑO ESTÁNDAR DE AGUJEROS:** Los agujeros del soporte 5U de rack de montaje vertical en pared están a una distancia entre sí de 16" (40,6cm), de centro a centro, a fin de proporcionar mayor estabilidad y ajustarse a los agujeros con taco de pared estándar; funciona con la mayoría de equipos de montaje en rack de 19", lo cual ofrece la máxima compatibilidad.
- **SOPORTE DE UN LÍDER EN LA INDUSTRIA:** StarTech ofrece para este producto una garantía de por vida, con soporte técnico gratuito de por vida, además de ser la marca favorita de los profesionales de informática desde hace más de 30 años

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	5U
Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Especificaciones Generales	Nota sobre la capacidad máxima de peso: La capacidad de peso listada es el peso máximo admitido del producto. La estructura de la pared en la que se instale el rack será el factor determinante de la capacidad de peso eficaz/operativa.
----------------------------	--

Rendimiento

Capacidad de Carga	198.4 lb [90 kg]
--------------------	------------------

Observaciones / Requisitos

Nota	Se incluyen tornillos de 3,8 cm para el montaje sobre superficies de madera y se requieren otras piezas para otro tipo de material
------	--

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]
Ancho del Producto	9.3 in [23.5 cm]
Altura del Producto	5.9 in [15.0 cm]
Peso del Producto	3.0 lb [1.4 kg]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	10.2 in [25.9 cm]
Ancho de la Caja	22.1 in [56.2 cm]
Altura de la Caja	7.1 in [18.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.6 lb [2.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Bracket Vertical de Pared
	16 - Tuercas Jaula M5
	16 - Tornillos M5
	6 - Tornillos para Madera

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.