

Rack de Serveur Mural Vertical 5U - Support Serveur Mural Ouvert 19" Low Profile - Réseau/Salle Serveur/Data/AV/IT/Patch Panel/Communication/Équipement Informatique - boulons et vis inclus

N° de produit: RK519WALLV



Le rack mural RK519WALLV 5 U offre une solution polyvalente permettant un montage vertical (encastrement dans le mur) de l'équipement (périphériques réseau, barres d'alimentation, tableaux de connexion) pour gagner de l'espace. Le support 5 U peut également être installé sous un bureau à l'horizontale afin de faciliter l'accès à l'équipement installé depuis votre espace de travail.

Idéal pour les petites entreprises et le travail à domicile, le support mural permet une installation peu encombrante dans les espaces ne disposant pas de la place nécessaire pour un rack de serveur de taille standard.

Adaptés au montage sur pratiquement toutes les surfaces murales/de plafond (ex. : cloisons sèches), les trous de montage du support (utilisés pour le montage sur un mur ou sous le plateau d'un bureau) sont positionnés à exactement 40 cm l'un de l'autre, conformément aux normes de fabrication standards.

Conforme aux normes de rack EIA-310 19", le support mural est fabriqué en acier robuste.

Besoin de stockage supplémentaire ? StarTech.com propose également :

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Montez les périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunication verticalement avec ce rack 5U à montage mural

Spécifications techniques

- **FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE:** ce rack de serveur mural vertical 5U à faible encombrement permet de monter verticalement des serveurs, des switches, des tableaux de connexion ou des équipements A/V pour faciliter l'accès; Conforme à la norme TAA
- **CONCEPTION ROBUSTE:** construit selon les normes de rack EIA-310 19", le support serveur mural est construit en acier solide et supporte jusqu'à 90 kg tout en garantissant un montage sûr et à l'écart
- **AUCUN ASSEMBLAGE NÉCESSAIRE:** le rack en forme L à cadre ouvert est livré entièrement assemblé avec des vis cage pour fixer le matériel et des vis de 1,5" pour montage sur des surfaces en bois. Une solution idéale pour les petits bureaux/à domicile.
- **TROUS DE MONTAGE:** les trous de montage sont écartés de 40cm de centre à centre pour garantir une meilleure stabilité et s'adapter à l'ancrage mural standard; Le support est compatible avec la plupart des équipements à montage en rack 19"
- **ASSISTANCE DE POINTE :** StarTech.com offre une garantie à vie et une assistance technique à vie gratuite sur ce rack mural 5U. StarTech.com est le choix privilégié des professionnels et des entreprises des IT depuis plus de 30 ans

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	5U
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E
Spécifications générales	Remarque relative au poids maximum : le poids maximum indiqué correspond au poids maximum du produit. La structure du mur sur lequel le rack est monté

détermine le poids maximum effectif/opérationnel.

Performance		
Weight Capacity		198.4 lb [90 kg]
Notes spéciales / Configuration		
Remarque		L'emballage inclut une vis de 1 ½ pouce pour la fixation sur bois. De la quincaillerie supplémentaire sera nécessaire pour les autres surfaces.
Caractéristiques physiques		
Couleur		Noir
Construction Material		Acier
Product Measurements		
Longueur du produit		19.7 in [50.0 cm]
Largeur du produit		9.3 in [23.5 cm]
Hauteur du produit		5.9 in [15.0 cm]
Poids du produit		3.0 lb [1.4 kg]
Informations d'emballage		
Longueur du Paquet		10.2 in [25.9 cm]
Largeur du Paquet		22.1 in [56.2 cm]
Hauteur du Paquet		7.1 in [18.1 cm]
Poids brut		4.6 lb [2.1 kg]
Contenu du paquet		
Inclus dans le paquet		1 - Support à fixation murale verticale
		16 - Écrous cage M5
		16 - Vis M5
		6 - Vis à bois

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis