

5U Verticale Rack - Wandmonteerbaar - 19" Low Profile Open Muurbeugel -
Netwerk/Server Room/Data/AV/IT/Patch Panel/Communicatie/Computerapparatuur -
incl. Kooimoeren/Schroeven

Productcode: RK519WALLV



De RK519WALLV 5U aan de wand te monteren rack beugel is een veelzijdige opslagoplossing waarmee apparatuur (netwerkapparaten, stekkerdozen, patchpanelen) aan een muur kunnen worden bevestigd om ruimte te besparen. De 5U-steun kan ook horizontaal onder een bureau worden gemonteerd, waardoor u makkelijk toegang hebt tot de geïnstalleerde apparatuur.

De ruimtebesparende wandmontagesteun is ideaal voor SoHo (Small Office, Home Office)-omgevingen met weinig ruimte voor een groot standaard server rack.

De montagegaten (voor de montage op een wand of onder het bureau) zijn aangebracht op een afstand van precies 40cm (standaard bouwmaat) en zijn daardoor geschikt voor montage op bijna elke wand/plafond (bijv. gipsplaat).

Extra opbergruimte nodig? StarTech.com biedt ook:

1U 19 inch wandmontagebeugel

2U 19 inch wandmontagebeugel

3U 19 inch wandmontagebeugel

4U 19 inch wandmontagebeugel

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer server-, netwerk- of telecommunicatieapparatuur verticaal aan de wand met dit 5U 48,3cm (19 in) verticale muurbeugel

Eigenschappen

- **VEELZIJDIGE FUNCTIONALITEIT:** Met deze TAA conforme, multifunctionele low-profile 5U verticale rack montagebeugel kunnen servers, switches, patchpanelen of AV-apparatuur verticaal tegen een muur worden gemonteerd voor eenvoudige toegang
- **ROBUUST DESIGN:** Deze patchpaneel montagebeugel is gemaakt volgens EIA-310 19" data rack normen. Het is een duurzame sterke stalen constructie voor wandmontage waarin u apparatuur met een gewicht tot 90 kg veilig kan opbergen.
- **GEEN ASSEMBLAGE VEREIST:** De open frame, L-vormige rack wordt volledig geassembleerd geleverd samen met kooimoeren (montage apparatuur) en 1,5" schroeven (bevestiging aan houten oppervlakken); een handige oplossing voor kleine/thuiskantoren
- **GESTANDAARDISEERDE GATEN:** De wandmontagegaten in de 5U verticale rack montagebeugel zijn aangebracht op een onderlinge afstand van 40 cm voor extra stabiliteit; de beugel is compatibel met de meeste 19" rackmonteerbare apparaten
- **TOONAANGEVENDE ONDERSTEUNING:** StarTech.com biedt levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning voor deze wandmonteerbare beugel en is al meer dan 30 jaar de bevoorrechte keuze van IT-professionals en bedrijven

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	5U
Montagerailprofiel	L-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)

Industriestandaarden EIA/ECA-310-E

Algemene specificaties Opmerking over max. gewicht: Het vermelde maximumgewicht is het maximumgewicht van het product. De structuur van de wand waaraan het rack wordt gemonteerd, bepaalt uiteindelijk het effectieve/werkelijke maximumgewicht

Prestaties

Weight Capacity 198.4 lb [90 kg]

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie De set omvat 1½" bouten voor montage op houten oppervlakken. Extra bouten zijn nodig voor andere materialen

Fysieke eigenschappen

Kleur Zwart

Construction Material Staal

Product Measurements

Lengte product 19.7 in [50.0 cm]

Breedte product 9.3 in [23.5 cm]

Hoogte product 5.9 in [15.0 cm]

Gewicht product 3.0 lb [1.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking 10.2 in [25.9 cm]

Package Width 22.1 in [56.2 cm]

Package Height 7.1 in [18.1 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 4.6 lb [2.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegelieferd	1 - Serrack/beugel voor verticaal wandmontage
	16 - M5 kooimoeren
	16 - M5 schroeven
	6 - houtschroeven

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.