

Armario Rack de Pared para Servidores 6U 19" 2 Columnas y Estante 1U - Rack de Servidores de Montaje en Pared - Rack Ventilado para Equipo de Red

ID del Producto: RK616WALM



Este armario rack para servidores 6U le permite montar su equipo compatible con EIA-310 en la pared. El armario cuenta con una profundidad de montaje de hasta 15in(38cm) y ofrece una capacidad de carga máxima de 90kg.

Ahorre un valioso espacio en el suelo, montando el armario en la pared. El diseño de montaje en pared hace que este armario sea la solución ideal para optimizar el almacenamiento de equipos en su aula, tienda minorista, sala de servidores u oficina. Este rack también incluye un estante de 1U que le proporciona una superficie estable para almacenar sus herramientas o colocar equipos que no se pueden montar en rack.

El rack de red de montaje en pared facilita la instalación de sus equipos, con carriles de montaje de 2 columnas que pueden colocarse para crear más espacio en la parte delantera o trasera del armario en función de sus necesidades.

El armario de red 6U cuenta con una puerta frontal extraíble y reversible y paneles laterales extraíbles, cada uno con mecanismos de liberación rápida, para que pueda acceder fácilmente a su equipo. Además, cada puerta y panel de este rack cuenta con una cerradura independiente, lo que garantiza la seguridad de sus equipos. El rack para servidores de montaje en pared también incluye todas las tuercas enjauladas y tornillos de montaje que necesitará para llenar el rack con equipos, lo que le ahorrará el tiempo, las molestias y el coste de buscar los accesorios de montaje.

Para una gestión de cables sin complicaciones, el rack incluye una bobina de 3 metros de bridas autoadherentes que facilitan mantener los cables ordenados uniéndolos o atándolos al rack. El tejido autoadherente se puede cortar a cualquier tamaño, lo que permite una solución envolvente para los cables de cualquier equipo de montaje en bastidor.

Este armario rack para servidores cuenta con una construcción de acero de alta resistencia, con puertas con cerradura en todas las entradas. Para facilitar la instalación de los equipos, los carriles de

montaje del rack se pueden intercambiar para utilizarlos con orificios cuadrados y tuercas enjauladas, o con carriles roscados.

Para garantizar que sus equipos funcionen a una temperatura óptima, el rack para servidores favorece la refrigeración pasiva. Cuenta con puertas de malla y paneles superior e inferior ventilados para un máximo flujo de aire.

Para un montaje sencillo y robusto, los orificios de montaje del bastidor están colocados a una distancia de 16 pulgadas (40cm), por lo que puede fijarlo de forma segura a una pared utilizando montantes de pared.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Monte sus servidores y equipos de red a ras de la pared, en zonas con espacio limitado, como fachadas de tiendas de tecnología o centros de reparación
- Instale el rack en el entorno de su pequeña oficina, donde no cabe un rack de tamaño completo
- Organice el cableado o los equipos en su armario de red, armario de cableado, back office o IDF

Características

- **RACK 6U DE 2 COLUMNAS:** El rack con una profundidad máxima de montaje de 38 cm es ideal para instalar commutadores de red, paneles de conexiones y otros equipos de montaje en rack en su almacén, hogar/oficina, almacén o sala de servidores
- **FÁCIL ACCESO:** Presenta un diseño de rack cerrado y con cerradura con fácil acceso a la parte posterior de los dispositivos montados - Armario para servidores pequeño con cerradura, puerta frontal reversible y extraíble y paneles laterales desmontables
- **FABRICADO PARA DURAR:** El armario de red mural 6U está fabricado en acero laminado en frío SPCC de alta calidad para mayor resistencia y durabilidad, con una capacidad de peso máxima de 90kg
- **TOTALMENTE MONTADO:** El armario de red abisagrado se envía totalmente montado con todos los tornillos y tuercas enjauladas necesarios para montar el equipo - Incluye un estante y una bobina de cinta de gancho y bucle - Cumple la normativa EIA/ECA-310-E
- **DISEÑADO PARA LA REFRIGERACIÓN:** El rack informático ventilado tiene puertas frontales y paneles laterales de malla para proporcionar un flujo de aire fresco y admite la refrigeración activa con hasta

cuatro ventiladores opcionales de 120 mm

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	6U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Gestor de cables integrado
	Lengüeta(s) para conexión a tierra
	Se envía totalmente ensamblado
	Marcas de U
	Montable en pared con bisagras de acceso trasero
Perfil para carriles de montaje	En L
Opciones de enfriamiento	Cuatro ventiladores opcionales: 120mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
	Agujero roscado
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	198.4 lb [90 kg]
--------------------	------------------

Observaciones / Requisitos

Nota	Incluye el producto CABSHELFV1U y 2 pares de llaves
------	---

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Malla de Acero
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Malla de Acero
Características del panel lateral	Seguro con llave, con paneles frontales reversibles y removibles

Medidas del Producto

Ancho Interno	23.4 in [59.4 cm]
Profundidad Interna	17.7 in [45 cm]
Longitud del Producto	17.7 in [45.0 cm]
Ancho del Producto	23.6 in [60.0 cm]
Altura del Producto	14.6 in [37.1 cm]
Peso del Producto	38.8 lb [17.6 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	14.8 in [37.5 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	21.3 in [54.0 cm]
Ancho de la Caja	26.5 in [67.2 cm]
Altura de la Caja	17.9 in [45.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	39.0 lb [17.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - caja-para-montaje-en-pared
	1 - bandeja 1U
	1 - rollo de anclajes de gancho y bucle
	24 - tuercas enjauladas 12-24
	24 - tornillos 12-24
	2 - llaves de la puerta
	2 - llaves para el panel lateral
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty 5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

