

Rack de Acero Vertical de Pared 6U 19in Pulgadas para Equipos Montaje Vertical

ID del Producto: RK619WALLGB



El Gabinete/Rack para Servidores de Montaje en Pared, RK619WALLGB se puede fijar a la mayoría de las paredes y cuenta con un diseño robusto y compacto que permite colocarlo en prácticamente cualquier lugar sin desperdiciar valioso espacio de piso. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Este rack ofrece 6U de espacio de almacenamiento y está diseñado para dar cabida a equipos de red, telecomunicaciones y servidores de 19 pulgadas (ancho) Dispone de un ventilador de 12cm con ventilación por encima y por debajo de la puerta de vidrio del panel delantero, lo que ayuda a mantener el polvo fuera del rack garantizando un entorno operativo refrigerado para sus valiosos equipos.

Para garantizar máxima seguridad y evitar manipulaciones no autorizadas del equipo dentro del rack, el gabinete/rack dispone de una puerta frontal de acrílico ahumado con cerradura que se puede quitar por completo o instalar de modo que se pueda abrir hacia la izquierda o derecha según sea necesario.

Ofrece garantía de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Permite instalar equipos en rack sobre puertas o en espacios reducidos, como armarios de servidores
- Permite instalar equipos de red y telecomunicaciones en la pared
- Permite instalar equipos sensibles de montaje en rack en la pared ofreciendo máxima seguridad

Características

- Puerta de acrílico con llave para una amplia área de visualización
- Diseño compacto para montaje en pared y una robusta estructura de acero
- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA
- Orificios de montaje grandes con ojales en laterales y en la base para el enrutamiento de cables
- Paneles con orificios de ventilación y un ventilador de 120mm

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	6U
Características Especiales	Se envía totalmente ensamblado Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En L
Opciones de enfriamiento	Un ventilador incluido: 120 mm + un ventilador opcional: 120mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 110.2 lb [50 kg]

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Acero con Ventana de Acrílico
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad con llave
Tipo de Panel Lateral	Acero

Medidas del Producto

Ancho Interno	17.8 in [45.1 cm]
Profundidad Interna	14.7 in [37.5 cm]
Longitud del Producto	15.7 in [39.8 cm]
Ancho del Producto	22.1 in [56.1 cm]
Altura del Producto	13.1 in [33.2 cm]
Peso del Producto	22.8 lb [10.4 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	11.2 in [28.6 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	27.0 in [68.5 cm]
Ancho de la Caja	18.3 in [46.5 cm]
Altura de la Caja	18.4 in [46.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	29.3 lb [13.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Gabinete de Montaje en Pared 6U
---------------------	-------------------------------------

1 - 1 Juego de Llaves

1 - Pack de Tornillos y Tuercas Jaula CAB (20 pares)

1 - UK to EU plug converter

20 - Tornillos M5

20 - Tuercas Jaula M5

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.