

Armoire serveur à fixation murale 48 cm 6U avec porte acrylique

N° de produit: RK619WALLGB



L'armoire serveur à fixation murale 6U RK619WALL peut être montée sur la plupart des murs et offre une construction compacte, robuste qui peut être installée quasiment partout, sans occuper un espace au sol précieux. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Ce rack d'équipement offre un espace de stockage de 6U et peut loger des serveurs, de l'équipement réseau et de télécommunication de 48 cm. Le rack possède un ventilateur de 12 cm, avec une ventilation au-dessus et en dessous de la porte vitrée en façade, permettant ainsi d'empêcher la poussière de s'accumuler dans le rack tout en maintenant une température de fonctionnement adaptée à votre précieux équipement.

Pour garantir une sécurité optimale et éviter toute altération de l'équipement à l'intérieur, l'armoire est dotée d'une porte acrylique teintée, verrouillable en façade. Celle-ci peut être complètement enlevée ou installée pour une ouverture vers la droite ou la gauche, selon les besoins.

Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Installez de l'équipement de rack au-dessus des ouvertures de porte ou dans les espaces réduits

comme les armoires serveurs

- Montez de l'équipement réseau et de télécommunication sur le mur
- Protégez l'équipement sensible montable en rack et fixez-le au mur de manière sécurisée

## Spécifications techniques

- Porte acrylique verrouillable offrant une grande visibilité
- Montage mural compact et construction en acier robuste
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Grandes ouvertures latérales et inférieures à passe-fils pour l'acheminement des câbles
- Panneaux avec aérations et ventilateur de 120 mm

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	6U
Caractéristiques particulières	Livré complètement assemblé  Fixation murale
Profil de rail de montage	L-Shape
Options de refroidissement	Un ventilateur inclus : 120 mm + un ventilateur en option : 120 mm
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

---

### Performance

Weight Capacity 110.2 lb [50 kg]

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de porte avant	Acier avec vitre acrylique
Caractéristiques de la porte avant	Verrouillage sécurisé à clé
Type de panneau latéral	Acier

---

Product Measurements

Largeur interne	17.8 in [45.1 cm]
Profondeur interne	14.7 in [37.5 cm]
Longueur du produit	15.7 in [39.8 cm]
Largeur du produit	22.1 in [56.1 cm]
Hauteur du produit	13.1 in [33.2 cm]
Poids du produit	22.8 lb [10.4 kg]
Profondeur de montage maximal	11.2 in [28.6 cm]

---

Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
Longueur du Paquet	27.0 in [68.5 cm]
Package Width	18.3 in [46.5 cm]
Package Height	18.4 in [46.8 cm]
Poids brut	29.3 lb [13.3 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Armoire à fixation murale 6U
	1 - Jeu de clés

1 - Paquet de vis CAB et écrous cage (20 de chaque)

1 - UK to EU plug converter

20 - Vis M5

20 - Écrous cage M5

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis