

Armadio server rack montaggio a parete 6U 50 cm ca. con sportello in acrilico

ID prodotto: RK619WALLGB



L'armadio/server rack per montaggio a parete 6U RK619WALLGB può essere fissato alla maggior parte di pareti e presenta un robusto design compatto che può essere posizionato praticamente ovunque senza occupare spazio prezioso. Questo rack per apparecchiature offre 6U di spazio di archiviazione ed è progettato per alloggiare server, apparecchiature di rete e per telecomunicazioni da 50 cm ca. (larghezza). Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il rack presenta una ventola da 12 cm con la ventilazione posta sopra e sotto il pannello frontale in vetro che evita la penetrazione di sporcizia nel rack assicurando un ambiente operativo a bassa temperatura per le attrezzature costose.

Per garantire una sicurezza ottimale e impedire la manomissione dell'apparecchiatura montata, l'armadio/rack presenta uno sportello frontale in acrilico color fumo con serratura che può essere completamente rimosso o installato con apertura a sinistra o a destra, secondo la necessità.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di installare le apparecchiature a rack sopra le vie di accesso o in spazi ristretti (ad es. in armadi per server)
- Per montare apparecchiature di rete e telecomunicazioni alla parete
- Consente la protezione in sicurezza e il montaggio a parete delle apparecchiature sensibili montabili a rack

Caratteristiche

- Sportello in acrilico con serratura con un'ampia area visibile
- Compatto design per montaggio a parete e robusta struttura in acciaio
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Ampi fori laterali e inferiori per l'instradamento di cavi con rondelle metalliche
- Pannelli con aperture con ventola di raffreddamento da 120 mm

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	Armadio montato
Altezza U	6U
Funzioni speciali	Consegna con assemblaggio completo
	Possibilità di montaggio a parete
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Opzioni di raffreddamento	Una ventola inclusa: 120 mm + una ventola opzionale: 120 mm
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 110.2 lb [50 kg]

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo sportello anteriore	Acciaio con finestrella in acrilico
Caratteristiche dello sportello anteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave
Tipo pannello laterale	Acciaio

Product Measurements

Larghezza interna	17.8 in [45.1 cm]
Profondità interna	14.7 in [37.5 cm]
Lunghezza prodotto	15.7 in [39.8 cm]
Larghezza prodotto	22.1 in [56.1 cm]
Altezza prodotto	13.1 in [33.2 cm]
Peso prodotto	22.8 lb [10.4 kg]
Profondità di montaggio massima	11.2 in [28.6 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Lunghezza Confezione	27.0 in [68.5 cm]
Package Width	18.3 in [46.5 cm]
Package Height	18.4 in [46.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	29.3 lb [13.3 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella	1 - Armadio per montaggio a parete 6U
---------------	---------------------------------------

confezione

1 - Set di chiavi

1 - Confezione di viti per armadietti e dadi ingabbiati (20 cad.)

1 - UK to EU plug converter

20 - Viti M5

20 - Dadi ingabbiati M5

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.