

## 6U 19 inch Serverrack Serverkast Wandmontage met Acryl Deur

Productcode: RK619WALLGB



De RK619WALLGB 6U Serverrack / Serverkast kan worden bevestigd aan de meeste wanden en is voorzien van een robuust, compact ontwerp dat vrijwel overal kan worden geplaatst zonder verspilling van kostbare vloerruimte. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Dit serverrack biedt 6U aan opslagruimte en is ontworpen voor 19 inch (brede) servers en netwerk- en telecomapparatuur. De kast is voorzien van een 12cm ventilator met ventilatie-openingen boven en onder de glazen deur op het voorpaneel, om stof buiten de kast te houden en tegelijkertijd te zorgen voor een koele werkomgeving voor uw kostbare apparatuur.

Voor een optimale veiligheid en om onbevoegde toegang tot de ingebouwde apparatuur te voorkomen is de kast voorzien van een afsluitbare deur uit gerookt acryl die volledig kan worden verwijderd of naar wens geïnstalleerd voor opening naar links of naar rechts.

Met levenslange garantie door StarTech.com

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Installeer rackapparatuur boven deuropeningen of in kleine serverruimtes/kasten
- Installeer netwerk- en telecommunicatie-apparatuur aan de wand
- Monteer gevoelige rackapparatuur veilig aan de wand

## Eigenschappen

- Afsluitbare deur uit acryl met een groot transparant gedeelte
- Compact ontwerp voor wandmontage en robuuste stalen constructie
- TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
- Geventileerde panelen met een 120mm ventilator
- Grote openingen met doorvoertules voor kabelgeleiding aan de zijkant en onderkant

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	6U
Speciale functies	Volledig gemonteerd geleverd wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	L-Shape
Koelopties	Inclusief één ventilator: 120 mm + één optionele ventilator: 120 mm
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

---

### Prestaties

Weight Capacity	110.5 lb [50 kg]
-----------------	------------------

---

### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staal met Acryl raam



Kenmerken deur voorkant      Veiligheidsslot met sleutel

Type zijpaneel      Staal

---

Product Measurements

Interne breedte	17.8 in [45.1 cm]
Interne diepte	14.7 in [37.5 cm]
Lengte product	0.0 in [0 mm]
Breedte product	0.0 in [0 mm]
Hoogte product	0.0 in [0 mm]
Gewicht product	22.9 lb [10.4 kg]
Maximale montagediepte	11.2 in [28.6 cm]

---

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Package Length	27.0 in [68.5 cm]
Package Width	18.3 in [46.5 cm]
Package Height	18.4 in [46.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	29.3 lb [13.3 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	6U-serrack voor wandmontage
	Set sleutels
	Pakje met schroeven en moeren (20 van elk)
	UK to EU plug converter
	M5 schroeven



## M5 kooimoeren

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

