6U 19 tums väggmonterbart serverskåp med akryldörr

Produkt ID: RK619WALLGB

Det väggmonterbara 6U RK619WALLGB-hyllskåpet för servrar kan fästas på nästan alla väggtyper och har en stabil och kompakt design som kan placeras nästan var som helst utan att ta upp plats på golvet. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Denna utrustningshylla har 6U lagringsutrymme och är designad för 19 tums (breda) servrar, nätverks- och telekomutrustning. Hyllan har en 12 cm fläkt och ventilation ovanför och under glasdörren på frontpanelen som håller damm ute och garanterar en sval miljö för din värdefulla utrustning.

För att garantera optimal säkerhet och förhindra att någon fingrar på utrustningen har skåpet en låsbar akryldörr som kan tas bort helt eller installeras så att den antingen öppnas till höger eller vänster.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

• Installera utrustning över dörröppningar eller i trånga utrymmen (t.ex. serverrum)

- Montera utrustning för nätverk och telekommunikation på väggen
- Skydda känslig utrustning och montera den på väggen

Funktioner

- Låsbar akryldörr med stort fönster
- Kompakt design och tålig stålkonstruktion
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp
- Stora hål med höljen i botten och sidorna för kablar
- Paneler med ventilation och en 120 mm kylfläkt

Hårdvara		
	Garantipolicy	Lifetime
	Väggmonterbar	Ja
	Hylltyp	2 stag
	Ramtyp	Inneslutet skåp
	U-höjd	6U
	Specialfunktioner	Ships Fully Assembled
		Kan monteras på väggen
	Profil monteringsskenor	L-Shape
	Kylningsalternativ	One Fan Included: 120 mm + One Optional Fan: 120 mm
	Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
	Industristandarder	EIA/ECA-310-E
Prestanda		
	Weight Capacity	110.2 lb [50 kg]
Utseende		
	Färg	Svart

	Främre dörr	Stål med akrylfönster
	Främre dörrfunktioner	Säkert nyckellås
	Sidopaneler	Stål

Product Measurements		
	Inre bredd	17.8 in [45.1 cm]
	Inre djup	14.7 in [37.5 cm]
	Produktlängd	15.7 in [39.8 cm]
	Produktbredd	22.1 in [56.1 cm]
	Produkthöjd	13.1 in [33.2 cm]
	Produktvikt	22.8 lb [10.4 kg]
	Maximalt monteringsdjup	11.2 in [28.6 cm]

Förpackning		
	Platt paket (montering krävs)	Nej
	Package Length	27.0 in [68.5 cm]
	Package Width	18.3 in [46.5 cm]
	Package Height	18.4 in [46.8 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	29.3 lb [13.3 kg]

Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - 6U väggmonterbart skåp
		1 - Nycklar
		1 - Paket med skruvar och korgmuttrar (20 st. av varje)
		1 - Konverterare för UK-kontakter till EU
		20 - M5-skruvar
		20 - M5 korgmuttrar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.