

## 6U 19 tums väggmonterbart serverskåp med akryldörr

Produkt ID: RK619WALLGB



Det väggmonterbara 6U RK619WALLGB-hyllskåpet för servrar kan fästas på nästan alla väggtyper och har en stabil och kompakt design som kan placeras nästan var som helst utan att ta upp plats på golvet. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Denna utrustningshylla har 6U lagringsutrymme och är designad för 19 tums (breda) servrar, nätverks- och telekomutrustning. Hyllan har en 12 cm fläkt och ventilation ovanför och under glasdörren på frontpanelen som håller damm ute och garanterar en sval miljö för din värdefulla utrustning.

För att garantera optimal säkerhet och förhindra att någon fingrar på utrustningen har skåpet en låsbar akryldörr som kan tas bort helt eller installeras så att den antingen öppnas till höger eller vänster.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Montera utrustning för nätverk och telekommunikation på väggen
- Skydda känslig utrustning och montera den på väggen
- Installera utrustning över dörröppningar eller i trånga utrymmen (t.ex. serverrum)

## Funktioner

- Kompakt design och tålig stålkonstruktion
- Paneler med ventilation och en 120 mm kylfläkt
- Låsbar akryldörr med stort fönster
- Stora hål med höljen i botten och sidorna för kablar
- TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Inneslutet skåp
U-höjd	6U
Specialfunktioner	Ships Fully Assembled Kan monteras på väggen
Profil monteringsskenor	L-Shape
Kylningsalternativ	One Fan Included: 120 mm + One Optional Fan: 120 mm
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

---

### Prestanda

Weight Capacity	110.5 lb [50 kg]
-----------------	------------------

---

### Utseende

Färg	Svart
Främre dörr	Stål med akrylfönster
Främre dörrfunktioner	Säkert nyckellås



Sidopaneler Stål

---

Product Measurements

Inre bredd	17.8 in [45.1 cm]
Inre djup	14.7 in [37.5 cm]
Produktlängd	0.0 in [0 mm]
Produktbredd	0.0 in [0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0 mm]
Produktvikt	22.9 lb [10.4 kg]
Maximalt monteringsdjup	11.2 in [28.6 cm]

---

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Nej
Package Length	27.0 in [68.5 cm]
Package Width	18.3 in [46.5 cm]
Package Height	18.4 in [46.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	29.3 lb [13.3 kg]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	6U väggmonterbart skåp
	Nycklar
	Paket med skruvar och korgmuttrar (20 st. av varje)
	Konverterare för UK-kontakter till EU
	M5-skruvar
	M5 korgmuttrar

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

