

Rack de Servidores Abierto de 6U de Pared - de 19 Pulgadas - de 2 Columnas - con 18 Pulgadas de Profundidad - para Equipo de AV - Panel de Parcheo

ID del Producto: RK619WALLO



Este rack de montaje en pared 6U de marco abierto proporciona 6U de almacenamiento, lo que le permite ahorrar espacio y mantenerse organizado. El bastidor para equipos de 19 pulgadas puede soportar hasta 80 kg (175 lb).

El rack de bastidor abierto para montaje en pared tiene una profundidad de 45,7 cm (18 pulg.), por lo que es perfecto para espacios reducidos. Se envía completamente ensamblado y cuenta con orificios de montaje con una separación de 16 pulg., lo que lo hace adecuado para su montaje en casi cualquier pared, basándose en la separación común entre montantes de bastidor de pared.

Puede montar el rack de bastidor abierto para montaje en pared donde el espacio sea limitado, como en la pared de una sala de servidores, una oficina o encima de una puerta, para ampliar su espacio de trabajo y asegurarse de que su equipo sea de fácil acceso.

Al tener un marco abierto, el rack de red pequeño para montaje en pared proporciona refrigeración pasiva a los equipos. Además, el bastidor abierto proporciona un fácil acceso y configurabilidad a sus equipos, lo que le permite maximizar la productividad.

StarTech.com realiza pruebas exhaustivas de compatibilidad y rendimiento en todos sus productos para garantizar cumplen o superan los estándares del sector, proporcionando artículos de alta calidad a los profesionales Informáticos. Nuestros asesores técnicos locales cuentan con una amplia experiencia en productos y trabajan directamente con nuestros ingenieros para ofrecer asistencia a los clientes tanto en la preventa como en la posventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Perfecto para instalar conmutadores de red fuera del paso y en lo alto de una pared en una sucursal, almacén o gran superficie
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de bastidores pequeños dispersos por toda la organización
- Instale componentes de transmisión o distribución de audio/vídeo

Características

- **RACK DE RED DE MONTAJE EN PARED 6U DE 2 COLUMNAS:** cumple la norma EIA/ECA-310 con una profundidad de montaje de 17.1" (43,5cm) - Ideal para instalar equipos Informáticos / AV / Datos, paneles de conexiones, conmutadores y estantes en espacios reducidos
- **DE ALTA RESISTENCIA:** Este rack de servicio pesado soporta el flujo de aire sin obstrucciones y es fácil de instalar con un diseño durable fabricado en acero laminado en frío SPCC con soporte para hasta 80Kg
- **TOTALMENTE ENSAMBLADO:** El rack para servidores Informáticos se envía totalmente montado con todos los tornillos y tuercas jaula necesarios para montar su equipo - El rack para datos de montaje en pared cumple la normativa EIA/ECA-310-E
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack abierto para servidores de montaje en pared de 2 columnas incluye un juego completo de tuercas jaula cuadradas M6, tornillos M6 y tiras de gancho y bucle para instalar de forma segura todos sus equipos
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos, este rack abierto de montaje en pared de 6U está respaldado durante 5 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	6U

Características Especiales	Se envía totalmente ensamblado
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En G
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	176.4 lb [80 kg]
--------------------	------------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	18.0 in [45.7 cm]
Ancho del Producto	21.9 in [55.5 cm]
Altura del Producto	16.0 in [40.7 cm]
Peso del Producto	23.2 lb [10.5 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	17.1 in [43.5 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	21.3 in [54.1 cm]
Ancho de la Caja	25.1 in [63.7 cm]
Altura de la Caja	19.7 in [50.1 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 25.2 lb [11.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Rack
	24 - Tornillo M6
	24 - Tuercas Enjauladas M6
	1 - Rollo de cinta adhesiva de sujetacables gancho y bucle de 3m (negro)

Información Acerca de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

