

Rack Réseau Mural 6U 19", Profondeur de 48,2cm 2 Montants Cadre Ouvert pour Salle de Serveur Équipement de Données/AV/IT/Communication/Ordinateur/Panneau de Rangement avec Écrous de Cage - Cisco 2960

N° de produit: RK619WALLO



Ce rack 6U pour montage mural à cadre ouvert fournit un espace de stockage de 6 unités, permettant ainsi d'économiser de l'espace tout en restant organisé. Ce rack d'armoire de 19 pouces peut supporter jusqu'à 80 kg.

Avec sa profondeur de 18 pouces, le rack à cadre ouvert pour montage mural s'adapte parfaitement aux espaces réduits. Facile à monter, il comporte des trous de montage espacés de 16 pouces, et peut ainsi être installé sur presque tous les murs grâce à l'espacement d'ancrage de cadre mural classique.


Vous pouvez installer le rack à cadre ouvert mural dans des endroits où l'espace est limité, tels que les murs de salles de serveurs, les bureaux, ou encore au-dessus d'une porte. Ainsi, vous agrandissez votre espace de travail tout en garantissant un accès facile à votre équipement.

Le cadre ouvert du petit rack de réseau mural garantit le refroidissement passif de l'équipement. De plus, il assure un accès simplifié à votre équipement tout en facilitant sa configuration pour une productivité optimisée.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Le modèle RJ619WALLO bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour l'installation de commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur un mur dans un bureau auxiliaire, un entrepôt ou une grande surface
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation
- Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Spécifications techniques

- **Robuste et pratique** : le rack réseau mural 6U 19" Open Frame avec une profondeur de montage de 48,2cm est compatible EIA/ECA-310 et supporte les panneaux de brassage, les étagères et les switchs non gérés
- **ROBUSTE** : Ce rack à cadre ouvert à 2 poteaux supporte un flux d'air non obstrué et est facile à installer avec une conception durable faite d'acier laminé à froid SPCC avec un support pour jusqu'à 79,3kg d'équipement
- **ASSEMBLAGE FACILE** : Le rack est expédié à plat dans un emballage certifié ISTA-6 pour garantir une livraison complète et sans dommages. Il est également accompagné d'instructions de montage complètes
- **ACCESSOIRES INCLUS** : Le support mural pour salle de serveurs/ordinateurs/communication/AV/IT comprend 24 vis M6, des écrous cage et des crochets et des boucles pour monter en toute sécurité tous vos équipements dans le support
- **GARANTIE À VIE** : StarTech.com offre une assistance technique 24 heures sur 24 et est le choix des professionnels de l'informatique depuis 30 ans. Nous effectuons des tests approfondis de compatibilité et de performance sur tous nos produits

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert

Hauteur U	6U
Caractéristiques particulières	Assemblage facile
	Fixation murale
Profil de rail de montage	G-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	176.8 lb [80 kg]
-----------------	------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

Product Measurements

Longueur du produit	18.0 in [45.7 cm]
Largeur du produit	21.9 in [55.5 cm]
Hauteur du produit	16.0 in [40.7 cm]
Poids du produit	23.2 lb [10.5 kg]
Profondeur de montage maximal	18.0 in [45.7 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
Package Length	20.7 in [52.5 cm]
Package Width	24.4 in [62.0 cm]
Package Height	18.7 in [47.5 cm]



Poids brut 23.6 lb [10.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet

- 1 - Rack
- 24 - Vis M6
- 24 - Écrous cage M6
- 1 - Rouleau de 3 m à boucles auto-agrippantes

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

