

2 Post 6U Heavy-Duty Wandmonteerbare Server Rack, 19" Open Frame Network Rack, 45cm Diep, Data Rack voor IT/AV/Patchpaneel/Computer Apparatuur, Incl Kooimoeren en Schroeven

Productcode: RK619WALLO



Dit open-frame 6U rack voor wandmontage biedt 6U opslag, waardoor u ruimte kunt besparen en georganiseerd kunt blijven. Het 19 in apparaat rack ondersteunt een maximumgewicht van 80 kg.

Het open-frame rack voor wandmontage is 45,7 cm diep, en is dus perfect voor kleinere ruimtes. Het rack wordt volledig gemonteerd geleverd en heeft bevestigingsgaten die 40,6 cm (16inch) uit elkaar liggen.

U kunt het open-frame rack op plaatsen met beperkte ruimte monteren, zoals aan een muur in de serverruimte, in een kantoor of boven een deur, om uw werkplek uit te breiden en ervoor te zorgen dat de apparatuur gemakkelijk toegankelijk is.

Dankzij het open frame biedt het kleine aan de wand monteerbare rack passieve koeling van de apparatuur. Bovendien biedt het open frame eenvoudig toegang tot en configureerbaarheid van uw apparatuur, voor maximale productiviteit.

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industrienormen of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect om netwerkschakelaars uit het zicht te monteren en hoog aan de wand te plaatsen op kantoor, magazijn of supermarkt
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie
- Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep

Eigenschappen

- **2-POST 6U WANDMONTEERBARE SERVER RACK:** EIA/ECA-310 compliant open frame server rack met 43,5 cm inbouwdiepte is ideaal voor het installeren van IT / AV / data-apparatuur, patchpanelen, switches en schappen in beperkte ruimtes
- **HEAVY DUTY:** Deze robuuste 2 post open frame rack biedt een onbelemmerde luchtstroom en is eenvoudig te installeren dankzij een duurzaam ontwerp gemaakt van SPCC koudgewalst staal met een draagvermogen tot 80kg
- **VOLLEDIG GEMONTEERD:** Het server rack wordt volledig gemonteerd geleverd met alle rackschroeven en kooimoeren om uw apparatuur te monteren; Wandmonteerbare Data Rack is TAA en EIA/ECA-310-E Compliant
- **INCLUSIEF MONTAGEMATERIAAL:** 2 post open wandmonteerbaar netwerk rack wordt geleverd met een complete set M6 vierkante kooimoeren, M6 schroeven en sluitringen om al je apparatuur veilig in het rack te monteren
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** Dit wandmonteerbaar server rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	6U

	Speciale functies	Volledig gemonteerd geleverd wandmonteerbaar
	Montagerailprofiel	G-Shape
	Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E
Prestaties		
	Weight Capacity	176.4 lb [80 kg]
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Construction Material	Staal
Product Measurements		
	Lengte product	18.0 in [45.7 cm]
	Breedte product	21.9 in [55.5 cm]
	Hoogte product	16.0 in [40.7 cm]
	Gewicht product	23.2 lb [10.5 kg]
	Maximale montagediepte	17.1 in [43.5 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Plat verpakt (montage vereist)	Nee
	Lengte Verpakking	21.3 in [54.1 cm]
	Package Width	25.1 in [63.7 cm]
	Package Height	19.7 in [50.1 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	25.2 lb [11.4 kg]
Wat wordt er		

meegeleverd

Meegeleverd

1 - Rack

24 - M6 schroef

24 - M6 kooimoeren

1 - 3 m rol met zwart klittenband

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.