

Rack Réseau Mural à Charnières 4 Montants 6U, Rack 19" à Cadre Ouvert avec Profondeur de Montage de 50,2cm, Rack de Données Pivotant à Montage Mural pour Matériel IT/AV

N° de produit: RK619WALLOH



Le rack mural ouvert articulé RK619WALLOH 6U vous permet de monter au mur vos équipements (serveurs, audio/vidéo ou réseau) de 19 pouces de large. Grâce à son design articulé, le cadre entier peut pivoter pour faciliter l'installation et la maintenance de votre matériel.

Ce rack mural 6U offre une conception à 4 montants pour un support supplémentaire de vos équipements, avec une capacité de poids maximale de 49 kg (110 lb) et une profondeur de montage maximale de 50,2 cm. Construit en acier laminé SPCC de haute qualité pour une résistance et une durabilité accrues, le rack mural ouvert permet une circulation d'air optimale. Il est livré avec toutes les vis de montage et écrous cage nécessaires, évitant ainsi les frais d'achat séparé.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

- Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Spécifications techniques

- **RACK MURAL 6U 4 PIEDS** : Le rack pour serveur IT avec une profondeur de montage maximale de 50,2cm est parfait pour installer des switchs réseau à l'écart (par exemple en hauteur sur un mur) dans un entrepôt/un bureau/une salle de serveurs/un magasin
- **CONCEPTION OPTIMISÉE** : Le rack de données mural est doté d'un cadre ouvert à charnières qui permet à l'ensemble du cadre de s'ouvrir pour faciliter l'installation; La circulation de l'air permet de maintenir votre équipement IT, audiovisuel, etc au frais
- **CONÇU POUR DURER** : Le rack mural 6U pour équipement IT offre un design à 4 pieds pour un support supplémentaire de votre équipement; Construit en acier laminé à froid SPCC pour la solidité et la durabilité avec une capacité de poids maximale de 49 kg
- **ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ** : Le rack de serveur à charnières est livré entièrement assemblé avec toutes les vis de rack et les écrous à cage nécessaires au montage de votre équipement; Le rack de données à charnières est conforme à la norme EIA/ECA-310-E
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce rack réseau mural 6U est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	4 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	6U
Caractéristiques particulières	Livré complètement assemblé
	Fixation murale
Profil de rail de montage	L-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 109.7 lb [49.8 kg]

Caractéristiques physiques

Couleur Noir
Construction Material Acier

Product Measurements

Longueur du produit 23.7 in [60.2 cm]
Largeur du produit 21.9 in [55.5 cm]
Hauteur du produit 16.1 in [40.8 cm]
Poids du produit 40.2 lb [18.2 kg]
Profondeur de montage maximal 19.8 in [50.2 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat Non
Longueur du Paquet 28.3 in [72.0 cm]
Package Width 26.2 in [66.5 cm]
Package Height 20.6 in [52.2 cm]
Poids brut 46.2 lb [21.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Rack à fixation murale à charnières
24 - Vis de panneau UNF n° 10-32
24 - Écrous cage UNF n° 10-32
1 - Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis