

Armadio Rack di Rete con Montaggio a Parete 6U con cerniera posteriore,
Quadro/Server Rack a muro Open Frame con profondità di montaggio di 50cm per
Switch/Patch Panel/AV

ID prodotto: RK619WALLOH



Il server rack 6U a giorno per montaggio a parete RK619WALLOH consente il montaggio a parete di server (larghezza 19"), apparecchiature A/V o di rete e presenta un design del rack a cerniera che consente di aprire l'intero frame per una semplice installazione e manutenzione dell'apparecchiatura.

Il rack 6U per montaggio a parete offre un design a 4 staffe per un ulteriore supporto dell'apparecchiatura e una capacità di carico massima di 49 kg. Realizzato in acciaio pressato a freddo SPCC di alta qualità per la massima resistenza e durata, il server rack a giorno per montaggio a parete permette un flusso d'aria ottimale e viene spedito completo di tutte le viti e i dadi ingabbiati necessari per il montaggio dell'apparecchiatura evitando così di doverli acquistare separatamente.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti

- Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video

Caratteristiche

- **RACK DA PARETE A 4 MONTANTI 6U CON CERNIERA:** il rack per server IT con profondità di montaggio massima di 50,2 cm è perfetto per l'installazione di switch di rete non in vista (ad esempio in alto su una parete) in magazzino, ufficio, sala server o negozio
- **DESIGN OTTIMIZZATO:** il rack dati per montaggio a parete presenta un design a telaio aperto con cerniera che consente all'intero telaio di aprirsi per facilitare l'installazione e la manutenzione. Garantisce inoltre il flusso d'aria fra le apparecchiature
- **COSTRUITO PER DURARE:** il rack per apparecchiature informatiche da muro 6U offre un design a 4 post per un supporto aggiuntivo. Costruito in acciaio laminato a freddo SPCC di alta qualità per garantire resistenza e durata, con una portata massima di 49 kg
- **COMPLETAMENTE ASSEMBLATO:** Il rack per server a cerniera viene consegnato completamente assemblato e tutte le viti/dadi a gabbia necessari per il montaggio delle apparecchiature; L' armadio Rack a telaio aperto è conforme a EIA/ECA-310-E
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack di rete da parete 6U è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	6U
Funzioni speciali	Consegna con assemblaggio completo Possibilità di montaggio a parete
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 109.7 lb [49.8 kg]

Caratteristiche
fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio

Product
Measurements

Lunghezza prodotto 23.7 in [60.2 cm]

Larghezza prodotto 21.9 in [55.5 cm]

Altezza prodotto 16.1 in [40.8 cm]

Peso prodotto 40.2 lb [18.2 kg]

Profondità di
montaggio massima 19.8 in [50.2 cm]

Informazioni
confezione

Imballaggio piatto
(Richiede
Assemblaggio) No

Lunghezza Confezione 28.3 in [72.0 cm]

Package Width 26.2 in [66.5 cm]

Package Height 20.6 in [52.2 cm]

Peso spedizione
(confezione) 46.2 lb [21.0 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

- 1 - Rack per montaggio a parete con cerniera
- 24 - #10-32 viti pannello UNF
- 24 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF
- 1 - Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

