

Server rack 6U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22"

ID prodotto: RK619WALLOH



Il server rack 6U a giorno per montaggio a parete con cerniera 22" RK619WALLOH consente il montaggio a parete di server (larghezza 19"), apparecchiature A/V o di rete e presenta un design del rack a cerniera che consente di aprire l'intero frame per una semplice installazione e manutenzione dell'apparecchiatura. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il rack 6U per montaggio a parete offre un design a 4 staffe per un ulteriore supporto dell'apparecchiatura e una capacità di carico massima di 49,8 kg. Realizzato in acciaio pressato a freddo SPCC di alta qualità per la massima resistenza e durata, il server rack a giorno per montaggio a parete permette un flusso d'aria ottimale e viene spedito completo di tutte le viti e i dadi ingabbiati necessari per il montaggio dell'apparecchiatura evitando così di doverli acquistare separatamente.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti
- Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video

Caratteristiche

- Rack 6U montaggio a parete con cerniera
- Design con cerniera per un agevole accesso ai pannelli posteriori
- Il design a giorno offre un flusso d'aria aggiuntiva
- La confezione comprende tutte le viti/dadi necessari per il montaggio dell'attrezzatura sul rack
- Struttura resistente in acciaio pressato a freddo (SPCC)
- Design con 4 staffe per una maggiore stabilità
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	6U
Funzioni speciali	Consegna con assemblaggio completo Possibilità di montaggio a parete
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	110.0 lb [49.8 kg]
-----------------	--------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------



Construction Material Acciaio

Product

Measurements

Lunghezza prodotto	23.7 in [60.2 cm]
Larghezza prodotto	21.9 in [55.6 cm]
Altezza prodotto	16.1 in [40.8 cm]
Peso prodotto	31.0 lb [14.0 kg]
Profondità di montaggio massima	19.8 in [50.2 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Package Length	26.0 in [66 cm]
Package Width	25.0 in [63.6 cm]
Package Height	18.9 in [48 cm]
Peso spedizione (confezione)	36.2 lb [16.4 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Rack per montaggio a parete con cerniera
	#10-32 viti pannello UNF
	Dadi ingabbiati #10-32 UNF
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.