Rack de serveur mural vertical 6U en acier solide

Nº de produit: RK619WALLV

Ce support mural fournit 6U d'espace de stockage pour monter verticalement votre équipement au mur. Le rack mural 6U est conforme à la norme EIA-310-D afin de garantir la compatibilité avec tout type d'équipement de montage en rack 19", comme par exemple vos rallonges électriques et vos appareils de télécommunication, de réseau et audio/vidéo.

Le rack 6U optimise votre espace de travail grâce au montage mural de votre équipement. L'espace de votre bureau ou de toute autre surface est ainsi libéré. C'est la solution idéale pour votre environnement de petit bureau et de bureau personnel, votre salle de serveurs ou toute autre pièce où l'espace disponible est limité.

Le rack mural est fabriqué en acier afin de garantir une solution de montage robuste et sécurisée pour votre équipement indispensable et coûteux. En outre, du fait de l'écartement de 40 cm entre les trous adaptés au montage mural, il correspond exactement aux normes de construction des cloisons sèches, ce qui assure un ancrage mural simple, sécurisé et robuste. Des vis et des écrous cage sont également fournis avec le support mural afin de vous éviter tout problème lié au matériel de montage.

Pour fournir une solution de montage adaptée à quasiment tout type de surface (mur, plafond ou bureau), le support 6U propose plusieurs schémas de montage, à la fois pour les plafonds et les murs. Cela signifie que vous pouvez monter le support verticalement au mur ou horizontalement au plafond, ou sous votre bureau.

Si vous cherchez une solution de stockage montable avec moins d'unités de racks, StarTech.com offre également un support mural 1U, un support mural 2U, un support mural 3U et un support mural 4U.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Installez votre équipement de gestion de réseau et de télécommunication affleurant contre le mur

• Installez des commutateurs KVM ou des postes de travail sous un bureau ou un établi pour libérer de l'espace

• Pour l'utilisation dans un environnement de petit bureau où l'espace est trop limité pour un rack de taille importante

Spécifications techniques

• AUCUN ASSEMBLAGE REQUIS : Pour plus de commodité, ce support de panneau de brassage mural 6U est livré entièrement assemblé avec des vis et des écrous de cage pour le montage de l'équipement

• FABRIQUÉ POUR DURER : Fabriqué selon les normes EIA-310 pour les racks 19 pouces, le support de montage mural est conçu en acier solide pour une durabilité optimale

• FONCTIONNALITÉ POLYVALENTE : Ce support de panneau de brassage à usage multiple vous permet de monter votre serveur ou votre équipement de réseau verticalement sur un mur ou horizontalement sous un bureau pour plus de polyvalence

• DIMENSIONNEMENT NORMALISÉ DES TROUS : Les trous de fixation murale sont de 16 pouces centre à centre pour une plus grande stabilité et un montage sur des montants muraux standard

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce support de panneau de brassage mural est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	6U

	Profil de rail de montage	L-Shape
	Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
	Normes de l’industrie	EIA/ECA-310-E
Performance		
	Weight Capacity	200.0 lb [90.7 kg]
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	L'emballage inclut une vis de 1 ½ pouce pour la fixation sur bois. De la quincaillerie supplémentaire sera nécessaire pour les autres surfaces.
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Construction Material	Acier
Product Measurements		
	Longueur du produit	6.0 in [15.2 cm]
	Largeur du produit	19.9 in [50.5 cm]
	Hauteur du produit	11.1 in [28.2 cm]
	Poids du produit	2.9 lb [1.3 kg]
Informations d'emballage		
	Emballage à plat	Non
	Longueur du Paquet	12.0 in [30.6 cm]
	Package Width	21.5 in [54.7 cm]
	Package Height	6.7 in [17.1 cm]
	Poids brut	4.9 lb [2.2 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Support mural vertical

16 - Écrous cage M5

16 - Vis M5

6 - Vis à bois

1 - Manuel d'instruction

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis