

Gabinete Rack de Servidores Vertical de Pared - de Acero Sólido - 6U - 19 Pulgadas

ID del Producto: RK619WALLV



StarTech.com

Este rack para montaje en pared ofrece 6U de espacio de almacenamiento vertical, para el montaje de sus equipos en la pared. Este rack 6U para montaje en pared es compatible con EIA-310-D, a fin de garantizar la compatibilidad con cualquier equipo de montaje en rack de 19 pulgadas, como sus regletas de alimentación, y sus dispositivos de telecomunicaciones, de redes y audiovisuales.

El rack 6U aprovecha de forma óptima su espacio de trabajo, ya que permite el montaje de su equipo en la pared, en lugar de ocupar espacio en su escritorio u otras superficies. Solución perfecta en su entorno de trabajo tipo SoHo ("small office, home office", pequeña empresa u oficina en casa), sala de servidores u otros lugares en que el espacio sea limitado.

El rack para pared está fabricado con acero macizo, a fin de garantizar una solución de montaje resistente y segura para sus costosos equipos de uso esencial. Además, dado que los agujeros de montaje están taladrados con un espacio de 40.6cm entre sí, se ajustan de forma precisa a los marcos de los paneles de construcción, a fin de garantizar un anclaje sencillo y seguro a las paredes. Los tornillos y tuercas enjauladas también se incluyen con el soporte para pared, lo cual evita las molestias de tener que obtener hardware de montaje por separado.

Para proporcionar una solución de montaje adecuada para casi cualquier superficie, como su pared, techo o escritorio, el soporte 6U incluye patrones de montaje por separado, tanto para techos, como paredes. Esto significa que puede montar el soporte verticalmente en su pared u horizontalmente en su techo, o bajo su escritorio o mesa.

Si busca una solución de montaje para almacenamiento con menos unidades de rack, StarTech.com también le ofrece un soporte 1U para montaje en pared, un soporte 2U para montaje en pared, un soporte 3U para montaje en pared y un soporte 4U para montaje en pared.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale su equipo de redes y telecomunicaciones al ras sobre una pared
- Permite instalar conmutadores KVM o estaciones de trabajo bajo un escritorio o mesa de trabajo y liberar espacio
- Utilícelo en su entorno de pequeña oficina, donde no pueda utilizar un rack de tamaño normal

Características

- **NO REQUIERE MONTAJE:** Para mayor comodidad, este soporte para panel de conexiones de montaje en pared 6U llega totalmente montado con tornillos y tuercas jaula para instalar el equipo
- **FABRICADO PARA DURAR:** Fabricado conforme a las normas EIA-310 para bastidores de 19 pulgadas, el soporte de montaje en pared presenta un diseño de acero sólido para una durabilidad máxima
- **FUNCIONALIDAD VERSÁTIL:** Este soporte multiusos para panel de conexiones le permite montar su servidor o equipo de red verticalmente en una pared u horizontalmente bajo un escritorio para mayor versatilidad
- **TAMAÑO ESTANDARIZADO DE LAS PERFORACIONES:** Las perforaciones de montaje en pared son de 16 pulgadas (40.6cm) de centro a centro para una mayor estabilidad, y montaje en montantes de pared estándar
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI:** Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este soporte de montaje en pared está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	6U

Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga	200.0 lb [90.7 kg]
--------------------	--------------------

Observaciones / Requisitos

Nota	Se incluyen tornillos de 3,8 cm para el montaje sobre superficies de madera y se requieren otras piezas para otro tipo de material
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto	6.0 in [15.2 cm]
Ancho del Producto	19.9 in [50.5 cm]
Altura del Producto	11.1 in [28.2 cm]
Peso del Producto	2.9 lb [1.3 kg]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	12.0 in [30.6 cm]
Ancho de la Caja	21.5 in [54.7 cm]
Altura de la Caja	6.7 in [17.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.9 lb [2.2 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Soporte Vertical para Montaje en Pared
	16 - Tuercas Jaula M5
	16 - Tornillos M5
	6 - Tornillos para Madera
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.