

Vertikal väggmonterbart serverrack - solitt stål - 6U

Produkt ID: RK619WALLV



StarTech.com

Detta väggmonterbara fäste ger 6U lagringsutrymme för att vertikalt montera din utrustning på väggen. Det 6U väggmonterbara racket är EIA-310-D-kompatibelt för att garantera kompatibilitet med all 19" rackmonterbar utrustning, som till exempel grenuttag, telekommunikation, nätverk och A/V-enheter.

6U racket optimerar din arbetsyta genom att montera utrustning till väggen istället för att ta upp skrivbordsyta eller annan yta. Det är perfekt för din SoHo-miljö (small office, home office), servermiljö eller annan plats där tillgänglig yta är begränsad.

Väggracket är tillverkat av solitt stål för att garantera en stabil och säker monteringslösning för din dyra och viktiga utrustning. Och eftersom väggmonteringshålarna är placerade 40,6 cm ifrån varandra matchar de exakt ett standard ramverk för gipsväggar för att garantera enkel och säker förankring i väggen. Även korgmuttrar och skruvar medföljer väggmonteringsfästet för att bespara dig problemet med att hitta separat monteringshårdvara.

För att vara en lämplig monteringslösning för i stort sett alla ytor som till exempel din vägg, ditt tak eller skrivbord har 6U-fästet separata monteringsmönster för både tak och väggar. Detta innebär att du kan montera fästet vertikalt till väggen eller horisontellt till taket eller under skrivbordet

Om du letar efter en monterbar förvaringslösning med färre rackenheter har StarTech.com även ett 1U väggmonterbart fäste, ett 2U väggmonterbart fäste, ett 3U väggmonterbart fäste och ett 4U väggmonterbart fäste.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Installera utrustning för nätverk och telekommunikation jämnt mot en vägg
- Montera KVM-switchar eller arbetsstationer under ett skrivbord eller arbetsbänk för att frigöra yta
- Använd på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek

Funktioner

- **INGEN MONTERING KRÄVS:** För ökad bekvämlighet levereras det här väggmonterade 6U-patchpanelfästet fullt monterat med korgskruvar och -muttrar för montering av utrustning
- **BYGGD FÖR ATT HÅLLA:** Väggmonteringsfästet är tillverkat enligt EIA-310 19-tums rackstandarder och har en solid stålkonstruktion för ultimat hållbarhet
- **MÅNGSIDIG FUNKTIONALITET:** Med det här multifunktionella patchpanelfästet kan du montera din server- eller nätverksutrustning vertikalt på en vägg eller horisontellt under ett skrivbord för ökad mångsidighet
- **STANDARDISERAD HÅLSTORLEK:** Väggmonteringshålen är 16 tum från mitt till mitt för ökad stabilitet och montering på standard väggstolpar
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Det här väggmonterade patchpanelfästet är designat och byggt för IT-proffs och har ett livslångt skydd, inklusive gratis, livslång och flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	6U
Profil monteringsskenor	L-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)

Industristandarder		EIA/ECA-310-E
Prestanda	Weight Capacity	200.0 lb [90.7 kg]
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Paketet innehåller skruvar på 1½" för montering på trätytor, extra utrustning behövs för andra material
Utseende	Färg	Svart
	Construction Material	Stål
Product Measurements	Produktlängd	6.0 in [15.2 cm]
	Produktbredd	19.9 in [50.5 cm]
	Produkt höjd	11.1 in [28.2 cm]
	Produktvikt	2.9 lb [1.3 kg]
Förpackning	Platt paket (montering krävs)	Nej
	Paketets längd	12.0 in [30.6 cm]
	Package Width	21.5 in [54.7 cm]
	Paketets höjd	6.7 in [17.1 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	4.9 lb [2.2 kg]
Vad det är i lådan		
	Ingår i paketet	1 - vertikalt väggmonteringsfäste
		16 - M5 korgmuttrar
		16 - M5-skruvar
		6 - träskruvar

1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.