

## Rack Armario de 6U de Montaje en Pared para Equipo de Redes - Rack Vertical de Pared para Panel de Parcheo - Armario para Sala de Servidores de 30"

ID del Producto: RK630WALVS



Este armario 6U para servidores en instalación vertical ahorra espacio y mantiene seguros sus equipos de red y servidores. Con fondo de 76,2cm y capacidad de peso de 90,7kg, este armario/rack de servidores está diseñado para ajustarse a sus requisitos. También incluye un soporte de montaje 2U adicional, situado hacia la parte superior de la caja, el cual puede utilizar para instalar cables de red u otros equipos de poca profundidad para montaje en rack.

### Ahorre espacio

Instale su equipo en una pared, incluso si no tiene suficiente espacio para un armario o un rack de tamaño grande. Este armario para servidores de perfil bajo resulta perfecto en áreas donde el espacio es limitado, como una oficina. El armario ahorra espacio, ya que se extiende mínimamente desde la pared y puede alojar toda la longitud de su equipo verticalmente. Esto reduce el espacio horizontal que ocupa su equipo y ofrece a la vez suficiente espacio para sus servidores, paneles de parcheo y conmutadores.

### Mantenga su equipo seguro y con enfriamiento

Para mantener su equipo seguro, el rack para equipos de red/armario para servidores de montaje vertical tiene un resistente diseño metálico y cierre con candado tanto en la puerta, como el panel de acceso. También tiene aberturas para ventilación, lo cual aporta enfriamiento pasivo y ayuda a mantener su equipo en funcionamiento a temperaturas adecuadas.

### Fácil y sencilla instalación

Este rack para servidores viene totalmente ensamblado de fábrica e incluye todo el hardware necesario para la instalación del equipo, a fin de facilitar la rápida instalación. Sus agujeros de montaje espaciados a 40,6cm entre sí, resulta ideal para el montaje en casi cualquier tipo de pared, ya que se ajusta a los agujeros con taco de pared estándar.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Para empotrar equipos de telecomunicaciones y servidores de manera segura
- Perfecto para la instalación de conmutadores de red fuera del camino en lo alto de una pared en una oficina, almacén o supermercado
- Permite instalar un gran servidor en cualquier lugar dentro de una oficina sin necesidad de disponer de una sala de servidores y mantenerlo protegido frente a accesos no autorizados
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de racks pequeños y seguros distribuidos en toda la organización

## Características

- **CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE AÑADIDAS:** El armario para sala de servidores informáticos cuenta con un soporte de montaje 2U situado hacia la parte superior del armario, que puede utilizar para montar cables de conexión u otros equipos de montaje en rack
- **AHORRA ESPACIO:** El armario de red de montaje en pared 6U ahorra espacio al extenderse sólo mínimamente desde la pared y alojar la longitud de su equipo en forma vertical
- **DISEÑO SÓLIDO:** Para ayudar a mantener su equipo seguro, el armario rack de datos vertical ventilado para montaje en pared 6U cuenta con un diseño metálico resistente y una cerradura tanto en la puerta como en el panel de acceso
- **INSTALACIÓN SIN PROBLEMAS:** El armario rack para panel de parcheo de montaje en pared viene completamente ensamblado, e incluye toda la tornillería necesaria para instalar el equipo - Los orificios de montaje están separados 16in
- **LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA:** Diseñado y fabricado para los profesionales de la informática, este armario de red de montaje en pared está respaldado por 5 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

---

### Hardware

Política de Garantía      5 Years

Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	6U
Características Especiales	Carriles de montaje ajustables
	Tapa superior con seguro
	Se envía totalmente ensamblado
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de montaje	En C
Opciones de enfriamiento	Dos ventiladores opcionales: 120mm
Tipos de Perforaciones de Montaje	Agujero roscado
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga	198.4 lb [90 kg]
--------------------	------------------

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Puerta Delantera	Acero
Características de la puerta delantera	Candado de seguridad (con llave), puerta delantera reversible y extraíble
Tipo de Panel Lateral	Acero

---

#### Medidas del Producto

Ancho Interno	25.2 in [64.1 cm]
Profundidad Interna	11.3 in [28.8 cm]

---

Longitud del Producto	11.5 in [29.2 cm]
Ancho del Producto	25.3 in [64.3 cm]
Altura del Producto	37.0 in [94.0 cm]
Peso del Producto	72.8 lb [33.0 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	29.9 in [76 cm]

---

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	No
Longitud de la Caja	28.3 in [71.8 cm]
Ancho de la Caja	3.4 ft [1.0 m]
Altura de la Caja	14.8 in [37.5 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	73.9 lb [33.5 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - rack para montaje en pared
	2 - llaves de la puerta
	2 - llaves del panel frontal
	24 - tornillos 12-24
	24 - Arandelas de plástico
	1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca de la Garantía

Warranty	5 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.