

Rack serveur vertical 6U - Baie de brassage à montage mural - 76,2 cm en profondeur

Nº de produit: RK630WALVS



Cette armoire serveur verticale 6 unités vous permet de gagner de la place tout en gardant vos équipements réseau et serveur en sécurité. Profonde de 76 cm et pouvant supporter jusqu'à 90,7 kg, l'armoire serveur est conçue pour répondre à vos besoins. Elle intègre également un support de fixation de 2 unités complémentaire positionné en haut du boîtier que vous pouvez utiliser pour monter des câbles patch ou tout autre équipement en rack peu profond.

#### Libérez de l'espace

Fixez votre équipement au mur, même si vous n'avez pas assez d'espace pour un rack ou une armoire de taille importante. Cette armoire serveur faible encombrement est idéale pour les zones où l'espace est limité, comme dans un bureau par exemple. L'armoire vous fait gagner de l'espace en étendant légèrement le mur et en contenant la longueur de votre équipement à la verticale. Cela permet de réduire la place occupée par rapport à un équipement à l'horizontal, tout en laissant suffisamment d'espace pour vos serveurs, panneaux de brassage et commutateurs.

#### Garantissez la sécurité et le refroidissement de votre équipement

Pour garder votre équipement en toute sécurité, l'armoire serveur/rack réseau est doté d'un design en métal solide et d'un verrou au niveau de la porte et du panneau d'accès. Il est également aéré, assurant un refroidissement passif pour vous aider à maintenir votre équipement à des températures appropriées.

#### Installation simplifiée

Le rack de serveur est livré entièrement assemblé et inclut tout le matériel nécessaire à une installation rapide et facile. Les trous de montage sont espacés de 40 cm. Il peut ainsi être installé à presque tous les murs grâce à l'espacement d'ancrage de cadre mural classique en Amérique du Nord.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Montez des serveurs et de l'équipement de télécommunication le long du mur
- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'un centre commercial de vente au détail
- Installez un grand serveur à tout endroit d'un bureau sans nécessiter de salle de serveurs, mais en protégeant celui-ci contre les accès non autorisés
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, sécurisées, réparties dans toute l'organisation

## Spécifications techniques

- DES FONCTIONS DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES : L'armoire pour salle de serveurs IT est dotée d'un support de montage 2U situé vers le haut de l'armoire, que vous pouvez utiliser pour fixer des câbles de raccordement ou d'autres équipements à monter en rack
- GAGNEZ DE L'ESPACE : L'armoire réseau murale 6U permet de gagner de l'espace en ne s'éloignant que très peu du mur et en logeant verticalement la longueur de votre équipement
- CONCEPTION STRUCTUREE : Pour assurer la sécurité de votre équipement, l'armoire rack de données murale 6U à ventilation verticale est dotée d'une conception métallique robuste et d'un verrou sur la porte et le panneau d'accès
- INSTALLATION FACILE : L'armoire rack pour panneaux de brassage à montage mural est livrée entièrement assemblée et comprend tout le matériel nécessaire à l'installation de l'équipement ; les trous de montage sont espacés de 16 pouces
- LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT : Conçue et fabriquée pour les professionnels de l'informatique, cette armoire réseau murale est soutenu pendant 5 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

---

### Matériel

Politique de garantie    5 Years

Fixation sur le mur    Oui

Type de rack	2 montants
Type de cadre	Armoire fermée
Hauteur U	6U
Caractéristiques particulières	Rails de montage réglables
	Capot supérieur verrouillable
	Livré complètement assemblé
	Fixation murale
Profil de rail de montage	C-Shape
Options de refroidissement	Deux ventilateurs en option : 120 mm
Mounting Hole Types	Orifice fileté
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

**Performance**

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

**Caractéristiques physiques**

Couleur	Noir
Type de porte avant	Acier
Caractéristiques de la porte avant	Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Type de panneau latéral	Acier

**Product Measurements**

Largeur interne	25.2 in [64.1 cm]
Profondeur interne	11.3 in [28.8 cm]
Longueur du produit	11.5 in [29.2 cm]

Largeur du produit	25.3 in [64.3 cm]
Hauteur du produit	37.0 in [94.0 cm]
Poids du produit	72.8 lb [33.0 kg]
Profondeur de montage maximal	29.9 in [76 cm]

---

Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
Longueur du Paquet	28.3 in [71.8 cm]
Largeur du Paquet	3.4 ft [1.0 m]
Hauteur du Paquet	14.8 in [37.5 cm]
Poids brut	73.9 lb [33.5 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Rack mural
	2 - Clés de porte
	2 - Clés pour panneaux frontal
	24 - Vis 12-24
	24 - Rondelles de plastique
	1 - Manuel d'instruction

---

Informations de garantie

Warranty	5 Ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

