

6U Wandmonteerbaar Network/Server Kast -Verticaal Wandmonteerbaar Patch Paneel Rack - 30" Server Cabinet

Productcode: RK630WALVS



Deze 6U verticale serverkast is een ruimtebesparende manier om uw netwerk- en serverapparatuur te beveiligen. Dit server rack is 76,2 cm diep, heeft een maximale belasting van 90,7 kg en is ontworpen om aan uw behoeften te voldoen. Het heeft ook een extra 2U montagesteun die zich aan de bovenkant van de behuizing bevindt en kan daarmee ook gebruikt worden voor de montage van netwerkkabels of andere minder diepe rackmonteerbare apparatuur.

Maak ruimte vrij

Monteer uw apparatuur aan de wand, zelfs als u onvoldoende ruimte hebt voor een volledige rack of kast. Deze compacte serverkast is perfect als ruimte beperkt is, zoals in een kantoor. De kast bespaart ruimte door slechts minimaal van de wand uit te steken en uw apparatuur verticaal in de lengte op te bergen. Daardoor is horizontaal minder ruimte nodig voor uw apparatuur, terwijl er toch voldoende ruimte is voor uw servers, netwerkpanelen en switches.

Houd uw apparatuur koel en veilig

Om uw apparatuur te beveiligen, heeft de verticale serverkast/het netwerk rack een stevig metalen design en kan zowel de deur als het toegangspaneel worden afgesloten. Deze serverkast is ook geventileerd en biedt daarmee passieve koeling voor de geschikte bedrijfstemperaturen van uw apparatuur.

Eenvoudige, probleemloze installatie

Het server rack wordt volledig gemonteerd geleverd en bevat alle noodzakelijk bevestigingsmaterialen voor de apparatuur, waardoor een snelle en gemakkelijke installatie gegarandeerd is. Omdat de montagegaten 40,6 cm van elkaar zijn aangebracht, is deze kast geschikt voor montage op vrijwel elke wand, inclusief wanden met de Amerikaanse standaardafstand wandsteunbalken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Installeer servers en telecommunicatie-apparatuur veilig en vlak tegen de wand
- Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.
- Installeer een grote server waar dan ook in een kantoor zonder speciale serverruimte en beveilig deze tegen ongeoorloofde toegang
- Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine en veilige rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie

Eigenschappen

- **EXTRA MONTAGEMOGELIJKHEDEN:** Deze IT-serverkast beschikt over een 2U-montagebeugel aan de bovenkant van de kast, die u kunt gebruiken om patchkabels of andere rack montagebare apparatuur te installeren
- **PLAATSBESPAREND:** Deze 6U wandmonteerbare netwerkkast bespaart ruimte door slechts minimaal van de wand uit te steken en uw apparatuur verticaal op te bergen
- **ROBUUST ONTWERP:** Om uw apparatuur veilig te houden, is dit verticale geventileerde 6U data rack gemaakt uit stevig metaal en voorzien van een slot op zowel de deur als het toegangspaneel
- **ZORGELOZE INSTALLATIE:** Dit wandmonteerbare patchpanel rack wordt volledig geassembleerd geleverd en bevat al het nodige materiaal om apparatuur te installeren; De montagegaten liggen 40cm uit elkaar
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** Deze wandmonteerbare netwerkkast werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen

Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	6U
Speciale functies	Verstelbare montagerails
	Afsluitbare bovenplaat
	Volledig gemonteerd geleverd
	wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	C-Shape
Koelopties	Twee optionele ventilatoren: 120 mm
Mounting Hole Types	Schroefdraadgat
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staal
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staal

Product Measurements

Interne breedte	25.2 in [64.1 cm]
Interne diepte	11.3 in [28.8 cm]
Lengte product	11.5 in [29.2 cm]
Breedte product	25.3 in [64.3 cm]
Hoogte product	37.0 in [94.0 cm]

Gewicht product	72.8 lb [33.0 kg]
Maximale montagediepte	29.9 in [76 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Lengte Verpakking	28.3 in [71.8 cm]
Package Width	3.4 ft [1.0 m]
Package Height	14.8 in [37.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	73.9 lb [33.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - wandmonteerbaar rack
	2 - sleutels deur
	2 - sleutels frontpaneel
	24 - 12-24 schroeven
	24 - kunststof sluitringen
	1 - handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	5 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.