

Rack de Servidores Abierto de 8U de Pared - de 19 Pulgadas - de 2 Columnas - con 12 Pulgadas de Profundidad - para Equipo de AV - Panel de Parcheo

ID del Producto: RK812WALLO



El Rack para equipos de montaje en pared de bastidor abierto 8U (12 pulgadas de profundidad) RK812WALLO es un rack de relés de alta calidad y bajo coste que resulta fácil de montar e instalar en cualquier entorno. El bastidor puede montarse en la pared o instalarse como una solución de almacenamiento independiente.

Este producto cumple con los requisitos de la Ley Federal de Acuerdos Comerciales (TAA) de EE.UU., lo que permite las compras del programa GSA del gobierno.

Capaz de alojar equipos comunes de redes, audio-vídeo y telecomunicaciones, el bastidor abierto ofrece una profundidad de 12 pulgadas; los soportes de pared están colocados a 16 pulgadas de distancia (de centro a centro), lo que lo hace adecuado para el montaje en prácticamente cualquier superficie de pared, basándose en las normas norteamericanas de espaciado de montantes de bastidor de pared.

Este bastidor de 8U puede montarse en la pared de una sala de servidores, oficina o encima de una puerta, ampliando su espacio de trabajo y manteniendo su equipo fácilmente accesible.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Perfecto para instalar conmutadores de red fuera del paso y en lo alto de una pared en una sucursal, almacén o supertienda
- Ideal para pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones de bastidores pequeños dispersos por toda la organización
- Instale componentes de transmisión o distribución de audio/vídeo

Características

- **RACK DE RED 8U DE 2 COLUMNAS PARA MONTAJE EN PARED:** Cumple con la norma EIA/ECA-310 con una profundidad de montaje de 30,3 cm (11.9") - Ideal para instalar equipos Informáticos / AV, paneles de conexiones, conmutadores y estantes en espacios reducidos
- **DE ALTA RESISTENCIA:** Este rack de servicio pesado soporta el flujo de aire sin obstrucciones y es fácil de instalar con un diseño durable fabricado en acero laminado en frío SPCC con soporte para hasta 80Kg
- **ENVÍO EFICAZ EN PAQUETE PLANO:** El rack se envía en paquete plano con embalaje certificado ISTA-6 (requiere montaje) para garantizar una instalación sin problemas con una entrega completa y sin daños - Instrucciones de montaje completas incluidas
- **HARDWARE INCLUIDO:** El rack para servidores de montaje en pared con bastidor abierto de 2 columnas, incluye un juego completo de tuercas jaula cuadradas M5, tornillos M5 y arandelas para montar de forma segura todos sus equipos en el rack
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para profesionales Informáticos, este rack abierto de montaje en pared 8U está respaldado durante 5 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Montaje en Pared	Sí
Tipo de rack	2 postes
Tipo de Marco	Rack Abierto
Altura U	8U
Características Especiales	Ensamblaje Sencillo
	Montaje en Pared
Perfil para carriles de	En G

montaje

Tipos de Perforaciones de Montaje Cuadrado (para tuerca enjaulada)

Estándares Industriales EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga 176.4 lb [80 kg]

Características Físicas

Color Negro

Material de Fabricación Acero

Medidas del Producto

Longitud del Producto 19.7 in [50 cm]

Ancho del Producto 12.0 in [30.5 cm]

Altura del Producto 18.1 in [45.9 cm]

Peso del Producto 16.9 lb [7.6 kg]

Profundidad Máxima de Montaje 11.9 in [30.3 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje) Sí

Longitud de la Caja 22.2 in [56.5 cm]

Ancho de la Caja 25.6 in [65.0 cm]

Altura de la Caja 4.4 in [11.3 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 18.1 lb [8.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Rack 8U

4 - Tornillos M8 x 50mm

32 - Tornillos M5

32 - Tuercas Jaula M5

16 - Tornillos de Montaje

1 - Guía de Instalación

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.