

Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur

N° de produit: RK812WALLO



Le rack d'équipement ouvert à fixation murale 8U (de 30 cm de profondeur) RK812WALLO est un rack de relais haute qualité à faible coût, facile à monter et à installer dans tout type d'environnement. Ce rack peut être fixé au mur ou installé comme une solution de stockage autonome. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Permettant de loger de l'équipement réseau, audio-vidéo et de télécommunication, ce rack ouvert offre une profondeur de 30 cm. Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm (de centre à centre) pour un montage sur quasiment tout type de surface, selon les normes nord-américaines d'espacement des montants de mur.

Ce rack 8U peut être fixé sur le mur d'une salle de serveurs, d'un bureau ou au-dessus de l'ouverture d'une porte augmentant ainsi votre espace de travail et permettant d'accéder facilement à l'équipement.

Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface. Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation
- Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Spécifications techniques

- Emballage plat pour un transport et un montage facilités
- **SOLIDE** : ce solide rack à 2 montants à cadre ouvert garantit une parfaite ventilation et est facile à installer grâce à sa conception durable en acier laminé à froid SPCC qui supporte jusqu'à 60 kg d'équipement
- **ASSEMBLAGE FACILE** : le rack est livré à plat avec un emballage certifié ISTA-6 garantissant la livraison de tous les éléments dans un état intact ; il est accompagné d'instructions d'assemblage complètes
- Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une fixation sur des montants standard
- **L'AVANTAGE STARTECH.COM** : choix des professionnels de l'IT depuis plus de 30 ans, nos racks réseau muraux à 2 montants sont garantis à vie et bénéficient de l'assistance technique multilingue gratuite 24 h/24 et 5 j/7 basée en Amérique du Nord

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	8U
Caractéristiques particulières	Assemblage facile
	Fixation murale
Profil de rail de montage	G-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	176.8 lb [80 kg]
-----------------	------------------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

Product Measurements

Longueur du produit	11.9 in [30.3 cm]
Largeur du produit	19.8 in [50.3 cm]
Hauteur du produit	17.8 in [45.1 cm]
Poids du produit	15.0 lb [6.8 kg]
Profondeur de montage maximal	11.8 in [30 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Oui
Package Length	25.6 in [65.0 cm]
Package Width	21.8 in [55.4 cm]
Package Height	4.1 in [10.4 cm]
Poids brut	18.1 lb [8.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Rack 8U
	Vis M5
	Écrous cage M5
	Vis de montage
	Guide d'installation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis