


8U 19" Rack di rete per montaggio a parete a 2 staffe - Rack open frame a muro profondo 30cm. Rack per dati/AV/IT/apparecchiature informatiche/patch panel con dadi e viti a gabbia, capacità 61 Kg

ID prodotto: RK812WALLO



Il rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete (profondità 30,5 cm) RK812WALLO è un conveniente rack di qualità a basso costo facile da assemblare e installare in qualsiasi ambiente. Il rack può essere montato a parete o installato come soluzione di archiviazione indipendente. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il rack a giorno, in grado di ospitare comuni attrezzature di rete, audio-video e telecomunicazioni, si presenta con una profondità di 30,5 cm; i fori di montaggio sono posizionati a distanza tra i centri di 40,60 cm, rendendolo adatto al montaggio su praticamente qualsiasi superficie a parete, secondo le misure standard nordamericane dei bulloni per strutture a muro.

Questo rack 8U può essere installato in una sala server, un ufficio o sopra una via di accesso, per ampliare lo spazio di lavoro e mantenere le attrezzature facilmente accessibili.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato; ideale anche per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti

- Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video

Caratteristiche

- Confezione piatta per un semplice trasporto e un assemblaggio più facile
- **ALTA RESISTENZA:** questo rack a giorno a 2 montanti ad alta resistenza consente un flusso d'aria senza ostacoli ed è facile da installare grazie a un design robusto realizzato in acciaio laminato a freddo SPCC con capacità di carico fino a 61 kg
- **FACILE ASSEMBLAGGIO:** il rack viene fornito in confezione piatta con certificazione ISTA-6 che ne assicura una consegna integra e senza danni ed è inoltre dotato di istruzioni di montaggio complete
- **ACCESSORI DI MONTAGGIO INCLUSI:** il rack con montaggio a parete per apparecchiature per sale server/computer/comunicazione/audio/video/IT include un set completo di viti e dadi a gabbia per l'installazione sicura di tutte le apparecchiature nel rack
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo rack a muro a 2 montanti per apparecchiature di rete è coperto da garanzia a vita StarTech.com, e supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	8U
Funzioni speciali	Installazione semplice Possibilità di montaggio a parete
Profilo guida di montaggio	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity	176.8 lb [80 kg]
-----------------	------------------

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

Product
Measurements

Lunghezza prodotto	11.9 in [30.3 cm]
Larghezza prodotto	19.8 in [50.3 cm]
Altezza prodotto	17.8 in [45.1 cm]
Peso prodotto	15.0 lb [6.8 kg]
Profondità di montaggio massima	11.8 in [30 cm]

Informazioni
confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Package Length	25.6 in [65.0 cm]
Package Width	21.8 in [55.4 cm]
Package Height	4.1 in [10.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	18.1 lb [8.2 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Rack 8U
	Viti M5
	Dadi ingabbiati M5
	viti di installazione
	Guida per l'installazione



* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

