

8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Productcode: RK812WALLO



De 30cm diepe RK812WALLO 8U open frame rack voor wandmontage is een betaalbaar, kwalitatief hoogwaardig rack dat gemakkelijk te monteren en te installeren is in elke omgeving. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het rack kan aan de wand worden gemonteerd of geïnstalleerd als een vrijstaande opslagoplossing. Het open frame rack is 30 cm diep, genoeg om de meeste netwerk-, telecommunicatie- en audiovisuele apparatuur onder te kunnen brengen. De wandbevestigingen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar (vooral geschikt voor montage aan muren die volgens de Noord-Amerikaanse standaard zijn opgebouwd).

Het 8U-rack kan aan de wand worden gemonteerd in een serverruimte, kantoor of boven een deuropening, wat zorgt voor meer werkruimte en apparatuur gemakkelijk bereikbaar maakt.

Met levenslange garantie door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal. Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie
- Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep

Eigenschappen

- Plat verpakt voor gemakkelijk transport, met eenvoudige montage
- Eenvoudig sterk design voor voordelige implementatie
- Wordt geleverd met al het benodigde materiaal voor het monteren van de componenten
- Wandbevestigingen liggen 16" (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit
- STARTECH.COM VOORDEEL: Al meer dan 30 jaar de keuze van IT-professionals; onze wandmonteerbare netwerk racks met 2 stijlen hebben levenslange garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning vanuit Noord-Amerika

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	8U
Speciale functies	Eenvoudig monteerbaar wandmonteerbaar
Montagerailprofiel	G-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	176.8 lb [80 kg]
-----------------	------------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Staal

Product



Measurements

Lengte product	11.9 in [30.3 cm]
Breedte product	19.8 in [50.3 cm]
Hoogte product	17.8 in [45.1 cm]
Gewicht product	15.0 lb [6.8 kg]
Maximale montagediepte	11.8 in [30 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Ja
Package Length	25.6 in [65.0 cm]
Package Width	21.8 in [55.4 cm]
Package Height	4.1 in [10.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	18.1 lb [8.2 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	8U-rack
	M5 schroeven
	M5 kooimoeren
	montageschroeven
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

