


8U 19-tums väggmonterat nätverksrack - 30 cm djupt serverrumsrack med 2 stolpar och öppen ram för data/AV/IT/datorutrustning/patchpanel med korgmuttrar och skruvar 61 kg kapacitet, svart

Produkt ID: RK812WALLO



RK812WALLO 8U väggmonteringsrack med öppna ramar för utrustning (12" djup) är ett billigt relärack av hög kvalitet som gör det enkelt att sätta ihop och installera i alla miljöer. Racket kan monteras på väggen eller installeras som en fristående lagringslösning. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Den rymmer vanlig utrustning för nätverksarbete, ljud-video och telekommunikation. Det öppna racket har ett djup på 12". Väggfästena sätts 16 tums ifrån varandra (från mitt till mitt) vilket gör att den går att sätta upp på vilken vägg som helst. Baserat på amerikansk standard för bultavstånd i väggramar.

Denna 8U-hylla kan monteras på väggen i ett serverrum, kontor eller över en dörröppning vilket utökar din arbetsyta och gör din utrustning lättåtkomlig.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Perfekt för att installera nätverks-switchar på ett ställe där de inte är i väggen och högt upp på en vägg på ett filialkontor, varuhus eller stormarknad. Den passar små och mellanstora verksamheter som behöver små rack på olika platser i organisationen.
- Montera ljud-/videokomponenter för sändning och distribution

Funktioner

- Kommer i platta paket för enkel transport och det är lättmonterade
- **KRAFTIG:** Detta kraftiga rack med 2 stolpar och öppen ram stöder ett obehindrat luftflöde och är lätt att installera, med en hållbar konstruktion i SPCC kallvalsat stål med stöd för upp till 61 kg utrustning
- **ENKEL MONTERING:** Racket levereras platt förpackat med ISTA-6-certifierad förpackning för att säkerställa en komplett och oskadad leverans och har även omfattande monteringsanvisningar
- Väggfästen ska monteras 16 tums ifrån varandra, från mitt till mitt, på standardbultar
- **FÖRDELAR MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Detta väggmonterade nätverksrack med 2 stolpar stöds under hela sin livslängd av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera språk, dygnet runt.

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	8U
Specialfunktioner	Enkel montering Kan monteras på väggen
Profil monteringskenor	G-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity	176.8 lb [80 kg]
-----------------	------------------

Utseende

Färg	Svart
Construction Material	Stål

Product
Measurements

Produktlängd	11.9 in [30.3 cm]
Produktbredd	19.8 in [50.3 cm]
Produkt höjd	17.8 in [45.1 cm]
Produktvikt	15.0 lb [6.8 kg]
Maximalt monteringsdjup	11.8 in [30 cm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Ja
Package Length	25.6 in [65.0 cm]
Package Width	21.8 in [55.4 cm]
Package Height	4.1 in [10.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	18.1 lb [8.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	8U-hylla
	M5-skruvar
	M5 korgmuttrar
	monteringsskruvar
	Installationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

