

Rack Réseau Mural 8U à 2 Montants, Rack Serveur 19" à Cadre Ouvert, Profondeur Ajustable, Rack de Données Mural pour IT/AV

Nº de produit: RK812WALLOA



Le rack d'équipement ouvert à fixation murale 8U à profondeur réglable RK812WALLO est un rack de relais robuste haute qualité, facile à monter et à installer dans tout type d'environnement. Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Ce rack ouvert offre une profondeur réglable de 30,5 à 51 cm afin de loger les périphériques réseau, de données et de télécommunication de plus grande taille. Cette profondeur plus grande que celle des racks habituels permet également de monter des étagères et autres accessoires. Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm (de centre à centre) pour un montage sur quasiment tout type de surface, selon les normes nord-américaines d'espacement des montants de mur.

Ce rack 8U peut être fixé sur le mur d'une salle de serveurs, d'un bureau ou au-dessus de l'ouverture d'une porte augmentant ainsi votre espace de travail et permettant d'accéder facilement à l'équipement.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface

- Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

Spécifications techniques

- **PROFONDEUR ADJUSTABLE** : Ce rack réseau 8U 19" à 2 montants est conforme à la norme EIA/ECA-310 et a une profondeur ajustable (30,5-50,8cm); Le rack de données est idéal pour les équipements AV/Audio/IT/serveurs/switchs/panneaux de brassage/PDU
- **RÉSISTANT** : Le rack est doté d'un rail en acier laminé à froid SPCC de 2,0mm et d'une capacité de 60kg max; Sa conception permet une circulation d'air pour aider à garder votre équipement au frais et est facile à installer grâce à l'accès aux côtés
- **LIVRAISON EFFICACE EN PAQUETS PLATS** : Le rack est expédié à plat avec un emballage certifié ISTA-6 (assemblage requis) pour garantir une installation sans problème avec une livraison complète et non endommagée; Instructions d'assemblage complètes incluses
- **MATÉRIEL INCLUS** : Le rack serveur mural à montants ouverts comprend un ensemble complet d'écrous carrés M5, de vis M5 et de rondelles en plastique pour monter en toute sécurité tous vos équipements dans le rack
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce rack réseau mural 8U est soutenu pendant 5 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	8U
Caractéristiques particulières	Livré complètement assemblé
	Fixation murale
Profil de rail de montage	G-Shape

Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)

Normes de l'industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 135.0 lb [61.2 kg]

Notes spéciales / Configuration

Remarque La quincaillerie permettant de fixer le rack au mur n'est pas fournie

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product Measurements

Longueur du produit 12.0 in [30.5 cm]

Largeur du produit 19.8 in [50.4 cm]

Hauteur du produit 17.9 in [45.5 cm]

Poids du produit 24.6 lb [11.2 kg]

Profondeur de montage maximal 20.0 in [50.8 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat Non

Longueur du Paquet 17.5 in [44.5 cm]

Largeur du Paquet 25.1 in [63.7 cm]

Hauteur du Paquet 23.6 in [59.9 cm]

Poids brut 28.9 lb [13.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Rack à fixation murale

16 - Vis de montage

16 - Vis M5

16 - Écrous cage M5

16 - Vis à tête bombée

1 - Guide d'installation

Informations de
garantie

Warranty

À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

