

Armadio Rack di Rete per Montaggio a Parete 8U 19", Server Rack a 2 Montanti a Telaio Aperto, Profondità Regolabile, Quadro Rack per Switch/Computer/AV/IT/Patch Panel, Viti e Dadi in Gabbia inclusi

ID prodotto: RK812WALLOA



Il rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete con profondità regolabile RK812WALLOA è un rack robusto e di alta qualità, facile da assemblare e installare in qualsiasi ambiente. Il rack a giorno si presenta con una profondità regolabile, da 30 a 50 cm, per poter ospitare dispositivi di archiviazione, di rete e telecomunicazioni di più grandi dimensioni. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

La profondità del rack più ampia della media permette, inoltre, il montaggio di ripiani e altri accessori. I fori di montaggio sono posizionati a distanza tra i centri di 40,60 cm, rendendolo adatto al montaggio su praticamente qualsiasi superficie a parete, secondo le misure standard nordamericane dei bulloni per strutture a muro.

Questo rack 8U può essere installato in una sala server, un ufficio o sopra una via di accesso, per ampliare lo spazio di lavoro e mantenere le attrezzature facilmente accessibili.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio

distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato

- Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti

## Caratteristiche

- **PROFONDITÀ REGOLABILE:** questo rack di rete a 2 post da 8U 19" con telaio aperto è conforme a EIA/ECA-310 e ha una profondità regolabile (30,5-50,8cm). Ideale per apparecchiature AV / Audio / IT / computer, server, switch, pannelli patch e PDU
- **DUREVOLE:** Robusto rack dotato di una guida verticale in acciaio laminato a freddo SPCC e di una portata di 60 kg. Il suo design favorisce il flusso d'aria mantenendo fresche le apparecchiature ed è facile da installare grazie all'accesso a tutti i lati
- **SPEDIZIONE EFFICIENTE IN CONFEZIONE PIATTA:** Il rack dati viene spedito in confezione piatta con imballaggio certificato ISTA-6 (è necessario il montaggio) per garantire installazioni senza problemi e prive di danni. Istruzioni di montaggio incluse
- **HARDWARE INCLUSO:** Il rack per server con montaggio a parete a montanti aperti include un set completo di dadi a gabbia quadrati M5, viti M5 e rondelle di plastica per montare in modo sicuro tutte le apparecchiature nel rack
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack di rete da parete 8U è supportato per 5 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	8U
Funzioni speciali	Consegna con assemblaggio completo
	Possibilità di montaggio a parete
Profilo guida di montaggio	G-Shape

Mounting Hole Types      Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore      EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity      135.0 lb [61.2 kg]

Note/requisiti speciali

Nota      Utensili per il montaggio del rack alla parete non inclusi

Caratteristiche fisiche

Colore      Nero

Construction Material      Acciaio

Product Measurements

Lunghezza prodotto      12.0 in [30.5 cm]

Larghezza prodotto      19.8 in [50.4 cm]

Altezza prodotto      17.9 in [45.5 cm]

Peso prodotto      24.6 lb [11.2 kg]

Profondità di montaggio massima      20.0 in [50.8 cm]

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)      No

Lunghezza Confezione      17.5 in [44.5 cm]

Package Width      25.1 in [63.7 cm]

Package Height      23.6 in [59.9 cm]

Peso spedizione (confezione)      28.9 lb [13.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella  
confezione

1 - Rack per montaggio a parete

16 - viti di installazione

16 - Viti M5

16 - Dadi ingabbiati M5

16 - viti a testa tonda

1 - Guida per l'installazione

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.