

8U väggmonterbar utrustningshylla med öppna ramar - Justerbart djup

Produkt ID: RK812WALLOA



Den RK812WALLOA 8U väggmonterbara utrustningshyllan med öppna ramar och justerbart djup är en stabil hyllösning som är enkel att sätta ihop och installera i alla miljöer. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Den öppna hyllan har ett justerbart djup från 12 till 20 tums som passar större data-, nätverks- och telekommunikationsenheter. Med det större djupet på hyllan kan man montera hyllor och andra tillbehör. Vägghyggmonteringen placeras 16 tums (40 cm) ifrån varandra (mitt till mitt) så att den passar till i stort sett alla ytor, baserat på den nordamerikanska standarden för mellanrum mellan regler på väggramar.

Denna 8U-hylla kan monteras på väggen i ett serverrum, kontor eller över en dörröppning vilket utökar din arbetsyta och gör din utrustning lättåtkomlig.

Täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för att installera nätverksswitchar så att de inte är i vägen eller på väggen på ett filialkontor, i en lagerbyggnad eller på en stormarknad

- Montera ljud-/videosändnings- eller distribueringskomponenter
- Perfekt för små till medelstora företag som behöver små racklösningar på olika ställen inom organisationen

Funktioner

- Justerbara skenor med djup på 12–20 tums
- Hålen för väggmonteringen är 16 tums (40 cm) ifrån varandra mitt till mitt för montering på vanliga träreglar (monteras även enkelt på betong eller stål)
- CERTIFIERAD FÖRPACKNING: Racket levereras platt förpackat med ISTA-6-certifierad förpackning för att säkerställa en komplett och oskadad leverans och har även omfattande monteringsanvisningar
- TILLBEHÖR INGÅR: Detta väggmonterade rack för serverrum/dator/kommunikation/AV/IT-utrustning inkluderar en komplett uppsättning skruvar och korgmuttrar för att säkert montera all din utrustning i racket
- STÖDS UNDER HELA SIN LIVSLÄNGD: IT-proffsens förhandsval i över 30 år. Detta väggmonterade rack med 2 stolpar stöds under hela sin livslängd av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från i Nordamerika på flera språk, dygnet runt.

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	8U
Specialfunktioner	Ships Fully Assembled Kan monteras på väggen
Profil monteringsstenor	G-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda



Weight Capacity 135.3 lb [61.2 kg]

Särskilda
anmärkningar/krav

Obs. Beslag för montering av hyllan på väggen medföljer ej

Utseende

Färg Svart

Construction Material Stål

Product
Measurements

Produktlängd 12.0 in [30.5 cm]

Produktbredd 19.8 in [50.4 cm]

Produkt höjd 17.9 in [45.5 cm]

Produktvikt 24.4 lb [11.1 kg]

Maximalt
monteringsdjup 19.7 in [50 cm]

Förpackning

Platt paket (montering
krävs) Nej

Package Length 21.9 in [55.7 cm]

Package Width 13.8 in [35.0 cm]

Package Height 19.3 in [49.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 28.8 lb [13.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - hylla med väggmontering

16 - monteringskruvar

16 - M5-skruvar

16 - M5 korgmuttrar

16 - skruvar med kullriga skallar



1 - Installationsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

