

Armadio rack 8U a giorno, montaggio a parete/laterale da 19"

ID prodotto: RK819SIDEM



L'armadio/rack a giorno per montaggio laterale a parete RK819SIDEM è un server rack 8U che consente di montare i server, l'attrezzatura A/V o di rete da 19" perpendicolarmente alla parete per un agevole accesso alle attrezzature e ai dispositivi montati. L'armadio/rack dispone di un accesso sia nella parte frontale che in quella posteriore dei dispositivi, agevolando la regolazione del cablaggio, la visione dei LED e l'accesso ai pulsanti di configurazione, secondo necessità. Inoltre, la natura della configurazione di montaggio laterale consente maggiori profondità di montaggio rispetto ai tipici rack per montaggio a parete senza costituire un ingombro. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Realizzato in acciaio pressato a freddo (SPCC) di alta qualità per una maggiore resistenza e durata, il rack a giorno per le attrezzature permette un flusso d'aria ottimale supportando una capacità di carico massima di 159 kg. Il rack per montaggio a parete viene inoltre spedito con le viti M5 e i dadi ingabbiati necessari per il montaggio dell'attrezzatura evitando di doverli acquistare separatamente.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio

distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato

- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti
- Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video

Caratteristiche

- Fornito già montato; include tutti i dati e le viti necessari
- Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
- Capacità di carico di 159 kg
- La configurazione con montaggio laterale consente di installare il prodotto a una profondità maggiore
- Struttura resistente in acciaio pressato a freddo (SPCC)
- Design a giorno per un flusso d'aria ottimale
- Fori per montaggio a parete con quota da centro a centro di 40 cm (16") per bulloni standard per legno (facile montaggio anche su cemento o acciaio)

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	8U
Funzioni speciali	Consegna con assemblaggio completo
	Possibilità di montaggio a parete
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Prestazioni

	Weight Capacity	350.6 lb [159 kg]
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Construction Material	Acciaio
Product Measurements		
	Lunghezza prodotto	22.2 in [56.5 cm]
	Larghezza prodotto	21.2 in [53.8 cm]
	Altezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
	Peso prodotto	39.8 lb [18.0 kg]
	Profondità di montaggio massima	20.8 in [52.9 cm]
Informazioni confezione		
	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
	Lunghezza Confezione	23.5 in [59.6 cm]
	Package Width	22.7 in [57.6 cm]
	Package Height	20.4 in [51.7 cm]
	Peso spedizione (confezione)	46.3 lb [21.0 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Rack 8U
		36 - Viti M5
		36 - Dadi ingabbiati M5

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.