

Rack de serveur 8U à 2 montants pour bureau - Armoire serveur à cadre ouvert

N° de produit: RK8OD



Ce rack de bureau à deux montants fournit 8U d'espace de stockage et vous permet de monter de petits équipements audio/vidéo ou informatiques.

Ce rack de bureau à deux montants vous permet de monter votre équipement à un prix largement inférieur à celui des racks conventionnels. Ce rack léger est conçu pour respecter les normes de montage en rack EIA-310. Sa conception en acier vous garantit une solution de montage robuste et sécurisée pour votre équipement essentiel.

Ce rack autonome à cadre ouvert vous permet de libérer de la place grâce à sa conception compacte. Vous pouvez ainsi monter votre équipement de montage en rack sur toutes les surfaces de votre lieu de travail, notamment votre bureau. Cela vous permet d'y accéder facilement au quotidien.

Ce rack à deux montants est facile à assembler et inclut 20 vis M5 et 20 écrous cage.

Si vous cherchez une solution de montage de bureau avec plus d'unités de racks, StarTech.com propose également un Rack de bureau à deux montants 12U.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Installez facilement des KVM, des ordinateurs ou des systèmes de serveurs à montage en rack sur

votre bureau ou à côté

- Gagnez de l'espace dans votre petit bureau, votre bureau personnel ou votre salle de serveurs en installant votre équipement sur votre bureau ou toute autre surface pour libérer de l'espace au sol

Spécifications techniques

- **RACK SERVEUR DE BUREAU 8U À 2 MONTANTS** : Rack à cadre ouvert pour le montage en rack 19" d'équipements réseau/AV/média/IT; Idéal pour une utilisation sur un établi ou dans de petits espaces domestiques/bureaux sans placards de câblage dédiés
- **CONÇU POUR UN ACCÈS FACILE** : Ce mini rack réseau autoportant mesure 41 cm de hauteur et présente un profil compact; Il est idéal pour les environnements nécessitant un accès fréquent aux équipements par l'avant et par l'arrière.
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : Rack 8U à cadre ouvert; Largeur 19 pouces; 2 montants; Conforme à la norme EIA/ECA-310-E; Hauteur des unités (U) marquée; Capacité de 50kg; Vis et écrous de cage M5 inclus
- **EXPÉDITION ET ASSEMBLAGE FACILES** : Conception d'expédition/emballage à plat pour éviter les dommages et faciliter les installations; Installation rapide sur un bureau ou sur le sol; Livré avec des écrous à cage et des vis pour le montage de l'équipement
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce rack de bureau à cadre ouvert 8U à 2 montants est soutenu à vie et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Non
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	8U
Caractéristiques particulières	Assemblage facile
	Marquage U
Profil de rail de montage	G-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)

Normes de l'industrie EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity 110.2 lb [50 kg]

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Construction Material Acier

Product Measurements

Longueur du produit 19.6 in [49.8 cm]

Largeur du produit 11.6 in [29.5 cm]

Hauteur du produit 16.1 in [40.9 cm]

Poids du produit 4.8 lb [2.2 kg]

Profondeur de montage maximal 11.4 in [29.0 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat Oui

Longueur du Paquet 21.7 in [55.0 cm]

Package Width 4.2 in [10.6 cm]

Package Height 4.9 in [12.4 cm]

Poids brut 5.3 lb [2.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Support de base gauche

1 - Support de base droit

1 - Rail vertical gauche

1 - Rail vertical droit

1 - Support de base avant

4 - Pieds en caoutchouc

8 - Vis de montage

20 - Vis M5

20 - Écrous cage M5

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis