

8U Desktop rack serverkast - 2-stijlen Open Frame Rack

Productcode: RK8OD



Dit desktop rack met 2 stijlen biedt 8U opslagruimte voor de montage van kleinere A/V- en IT-apparatuur.

Met dit rack met 2 stijlen kunt u apparatuur met een fractie van de kosten van traditionele racks monteren. Het lichtgewicht rack is ontworpen om te voldoen aan EIA-310 eisen voor de montage van racks en is gemaakt van robuust staal voor een stevige en veilige montageoplossing voor uw cruciale apparatuur.

Het rack heeft een open frame en is compact en vrijstaand waardoor het ruimte bespaart. Het biedt u de mogelijkheid om in een rack monteerbare apparatuur op elk oppervlak in uw kantoor, zoals uw bureau, te plaatsen. Zo hebt u dagelijks eenvoudig toegang tot uw apparatuur.

Het rack met 2 stijlen kan eenvoudig in elkaar worden gezet en wordt geleverd met 20 M5-schroeven en kooimoeren.

Als u op zoek bent naar een desktop oplossing met minder rack units, biedt StarTech.com ook een.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Plaats KVM's en in een rack monteerbare computers of serversystemen netjes op of naast uw bureau

- Bespaar ruimte in een klein kantoor, thuishkantoor of serverruimte door apparatuur op het bureau of een ander oppervlak te plaatsen, in plaats van vloerruimte in beslag te nemen

Eigenschappen

- 2-POST 8U DESKTOP SERVERRACK: Open frame rack voor 19" rackmonteerbaar netwerk- / AV- / media- / IT-apparatuur; Ideaal voor gebruik op een werktafel of kleine thuis-/kantoorruimtes zonder toegewezen kabelkasten
- ONTWORPEN VOOR EENVOUDIGE TOEGANG: Dit mini vrijstaande netwerkrack is 41cm hoog, heeft een compact profiel en is ideaal voor omgevingen waar apparatuur vaak aan de voor- en achterkant toegankelijk moet zijn
- TECH SPECS: 8U Open Frame Rack; 19in Breed; 2 Post; EIA/ECA-310-E Compliant; Gemarkeerde Units (U) Hoogtes; 50kg Draagvermogen; M5 Kooimoeren en schroeven meegeleverd
- EENVOUDIGE VERZENDING EN MONTAGE: Compacte platte verpakking/verzending voorkomt beschadiging en zorgt voor een snelle en eenvoudige installatie op een bureau, tafel of vloer in uw huis/kantoor; Kooimoeren en schroeven meegeleverd voor montage
- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: deze 2-Post 8U Desktop Open-Frame Rack werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Wandmonteerbaar	Nee
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Open Frame
U-hoogte	8U
Speciale functies	Eenvoudig monteerbaar
	U-markeringen
Montagerailprofiel	G-Shape
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

	Weight Capacity	110.2 lb [50 kg]
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Construction Material	Staal
Product Measurements		
	Lengte product	19.6 in [49.8 cm]
	Breedte product	11.6 in [29.5 cm]
	Hoogte product	16.1 in [40.9 cm]
	Gewicht product	4.8 lb [2.2 kg]
	Maximale montagediepte	11.4 in [29.0 cm]
Verpakkingsinformatie		
	Plat verpakt (montage vereist)	Ja
	Lengte Verpakking	21.7 in [55.0 cm]
	Package Width	4.2 in [10.6 cm]
	Package Height	4.9 in [12.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	5.3 lb [2.4 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - Linker basissteun
		1 - Rechter basissteun
		1 - Linker verticale rail
		1 - Rechter verticale rail
		1 - Voorzijde basissteun

4 - rubberen voetjes

8 - montageschroeven

20 - M5 schroeven

20 - M5 kooimoeren

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.