


8U skrivbordsrack - rack med 2 stolpar och öppen ram

Produkt ID: RK8OD



Detta skrivbordsrack med 2 stolpar ger 8U förvaring för montering av mindre A/V- och IT-utrustning.

Med detta rack med 2 stolpar kan du montera utrustning till en bråkdel av kostnaden för traditionella rack. Det lätta racket är designat att uppfylla EIA-310-rackmonteringsstandarder och är tillverkat av solitt stål för att garantera en stabil och säker monteringslösning för din viktiga utrustning.

Racket har en öppen ram, fristående design som sparar plats med en liten storlek. Det ger dig möjligheten att placera rackmonteringsutrustning på vilken yta som helst på kontoret, som till exempel ditt skrivbord. Det gör det enkelt att nå din utrustning på en daglig basis.

Racket med 2 stolpar är enkelt att montera och ett paket med 20 M5-skruvar och -korgmuttrar medföljer.

Om du letar efter en skrivbordsmonteringslösning med fler rackenheter har StarTech.com även ett 12U skrivbordsrack med 2 stolpar.

RK8OD täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis garanti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Placera KVM-enheter och rackmontera datorer eller serversystem på eller vid ditt skrivbord
- Spara plats i ditt SoHo (small office, home office) eller serverrum genom att placera på skrivbord eller annan yta istället för att ta upp plats på golvet

Funktioner

- Spara pengar med en racklösning som är en bråkdel av kostnaden av traditionella rack
- Förbättra effektiviteten på kontoret eller i serverrummet genom att placera utrustning på skrivbordet
- Enkel setup med problemfri montering och monteringsutrustning medföljer
- 20 M5-skruvar och -korgmuttrar medföljer
- Lätt design
- EIA-310-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Väggmonterbar	Nej
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	8U
Specialfunktioner	Enkel montering U-markeringar
Profil monteringskenor	G-Shape
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
Industristandarder	EIA/ECA-310-E

Prestanda

Weight Capacity	110.5 lb [50 kg]
-----------------	------------------

Utseende

Färg	Svart
Construction Material	Stål

Product



Measurements

Produktlängd	11.5 in [29.2 cm]
Produktbredd	19.8 in [50.4 cm]
Produkt höjd	16.1 in [41 cm]
Produktvikt	4.8 lb [2.2 kg]
Maximalt monteringsdjup	13.5 in [34.3 cm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Ja
Package Length	21.7 in [55 cm]
Package Width	4.4 in [11.2 cm]
Package Height	3.2 in [81 mm]
Fraktvikt (förpackning)	5.8 lb [2.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	fäste vänsterbas
	fäste högerbas
	Vänster vertikal skena
	Höger vertikal skena
	fäste frambas
	Gummifötter
	monteringsskruvar
	M5-skruvar
	M5 korgmuttrar
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.