

Rack Réseau Mural 9U à 2 Montants, Rack Serveur 19" à Cadre Ouvert, Profondeur 18",
Rack de Données Mural pour IT / AV / Panneau de Patch / Equipement Ordinateur

Nº de produit: RK919WALLO



Ce rack mural à cadre ouvert offre 9U de rangement, ce qui vous permet de gagner de l'espace et de rester organisé. Le rack d'équipement de 19 pouces peut contenir jusqu'à 80 kg.

Le rack mural à cadre ouvert a une profondeur de 43,1 cm, il est donc parfait pour les petits espaces. Elle est expédiée entièrement assemblée et comporte des trous de montage espacés de 16 po, ce qui permet de l'installer sur presque n'importe quel mur, en se basant sur l'espacement courant des montants d'ossature murale.

Vous pouvez monter le rack mural à cadre ouvert là où l'espace est limité, comme sur le mur d'une salle de serveurs, d'un bureau ou au-dessus d'une porte, afin d'étendre votre espace de travail et de vous assurer que votre équipement est facile d'accès.

En ayant un cadre ouvert, la petite baie réseau murale fournit un refroidissement passif aux équipements. De plus, le cadre ouvert offre un accès facile et la possibilité de configurer votre équipement, ce qui vous permet de maximiser votre productivité.

Nous effectuons des tests approfondis de compatibilité et de performance sur tous ses produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes de l'industrie et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Nos conseillers techniques StarTech.com locaux possèdent une vaste expertise des produits et travaillent directement avec nos ingénieurs StarTech.com pour fournir un soutien à nos clients avant et après la vente.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Perfect for installing network switches out of the way and high up on a wall in a branch office, warehouse, or superstore
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation
- Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Spécifications techniques

- RACK RÉSEAU MURAL 9U À 2 MONTANTS : Le rack conforme à la norme EIA/ECA-310 avec une profondeur de montage de 45,7cm est idéal pour l'installation d'équipements IT/AV/de données/panneaux de brassage/switchs et d'étagères dans les espaces restreints
- ROBUSTE : Ce rack robuste à 2 montants et à cadre ouvert permet une circulation d'air sans obstruction et est facile à installer grâce à sa conception durable en acier laminé à froid SPCC pouvant supporter jusqu'à 80 kg d'équipement
- ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ : Le rack de serveur IT est livré entièrement assemblé avec toutes les vis de rack et les écrous à cage nécessaires au montage de votre équipement; Le rack de données à montage mural est conforme à la norme EIA/ECA-310-E
- MATÉRIEL INCLUS : Le rack serveur mural à cadre ouvert à 2 montants comprend un ensemble complet d'écrous carrés M6, de vis M6, de crochets et de boucles pour monter en toute sécurité tout votre équipement dans le rack
- LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'IT, ce rack mural à cadre ouvert 9U est soutenu pendant 5 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Type de rack	2 montants
Type de cadre	Cadre ouvert
Hauteur U	9U

Caractéristiques particulières	Assemblage facile
	Fixation murale
Profil de rail de montage	G-Shape
Mounting Hole Types	Carré (pour écrou cage)
Normes de l'industrie	EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity	176.4 lb [80 kg]
-----------------	------------------

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Please Note: Maximum mounting depth does not account for the space needed for cabling
----------	---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Construction Material	Acier

Product Measurements

Longueur du produit	18.0 in [45.7 cm]
Largeur du produit	21.9 in [55.5 cm]
Hauteur du produit	21.3 in [54.0 cm]
Poids du produit	21.8 lb [9.9 kg]
Profondeur de montage maximal	17.1 in [43.5 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat	Non
Longueur du Paquet	24.4 in [62.0 cm]
Largeur du Colis	21.0 in [53.3 cm]

Hauteur du Paquet 24.4 in [62.0 cm]

Poids brut 27.6 lb [12.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Rack

24 - Vis M6

24 - Écrous M6

1 - Attaches à boucles noires d'une longueur de 3 m

Informations de
garantie

Warranty À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

