

Armadio Rack di Rete per Montaggio a Parete 9U 19" Open Frame a 2 Montanti - Quadro Rack Dati con profondità di montaggio di 45cm per Switch/Patch Panel/AV, Con Viti/Dadi a Gabbia e Nastro a Strappo

ID prodotto: RK919WALLO



Questo rack a telaio aperto con montaggio a parete offre 9U di spazio, aiutando a mantenere l'ambiente sgombro e ben organizzato. È in grado di sostenere un peso fino a 80 kg.

Grazie a una profondità di 43,1 cm, il rack è l'ideale per gli spazi più ridotti. Viene spedito completamente assemblato, è inoltre dotato di fori posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri che lo rendono idoneo al montaggio su quasi ogni tipo di parete, in base alla comune spaziatura dei montanti delle pareti.

È possibile montare il rack negli ambienti in cui lo spazio è limitato, ad esempio sulla parete di una sala server, in un ufficio o sopra un vano porta, per ampliare lo spazio di lavoro e garantire un facile accesso alle apparecchiature.

La struttura a telaio aperto di questo rack con montaggio a parete favorisce il raffreddamento passivo delle apparecchiature di rete. Consente inoltre di accedere con facilità alle apparecchiature e ne agevola la configurazione permettendo di elevare al massimo la produttività.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con gli ingegneri StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Perfect for installing network switches out of the way and high up on a wall in a branch office, warehouse, or superstore
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti
- Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video

## Caratteristiche

- **RACK DI RETE A PARETE A 2 MONTANTI DA 9U:** Il rack per server a telaio aperto conforme a EIA/ECA-310 con profondità di montaggio di 45.7 cm (18") è ideale per l'installazione di apparecchiature IT/AV/Dati, pannelli patch, switch e scaffali in spazi ridotti
- **DUREVOLE:** questo rack aperto a 2 montanti per impieghi intensivi supporta un flusso d'aria senza ostacoli ed è facile da installare grazie a un design durevole robusto in acciaio laminato a freddo SPCC con supporto per apparecchiature fino a 80 kg
- **COMPLETAMENTE ASSEMBLATO:** Il rack per server IT viene fornito completamente assemblato con tutte le viti per rack e i dadi a gabbia necessari per il montaggio delle apparecchiature. Il rack dati con montaggio a parete è conforme a EIA/ECA-310-E
- **HARDWARE INCLUSO:** Il server rack a parete con telaio aperto a 2 montanti include un set completo di dadi a gabbia quadrati M6, viti M6, nastro a strappo per montare in modo sicuro tutte le apparecchiature nel rack
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack da parete con telaio aperto 9U è supportato per 5 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	9U

---

Funzioni speciali	Installazione semplice
	Possibilità di montaggio a parete
Profilo guida di montaggio	G-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

---

Prestazioni

Weight Capacity	176.4 lb [80 kg]
-----------------	------------------

---

Note/requisiti speciali

Nota	Please Note: Maximum mounting depth does not account for the space needed for cabling
------	---

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

---

Product Measurements

Lunghezza prodotto	18.0 in [45.7 cm]
Larghezza prodotto	21.9 in [55.5 cm]
Altezza prodotto	21.3 in [54.0 cm]
Peso prodotto	21.8 lb [9.9 kg]
Profondità di montaggio massima	17.1 in [43.5 cm]

---

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	No
Lunghezza Confezione	24.4 in [62.0 cm]

Larghezza del Pacco 21.0 in [53.3 cm]

Altezza del Pacco 24.4 in [62.0 cm]

Peso spedizione 27.6 lb [12.5 kg]  
(confezione)

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione

1 - Rack

24 - Viti M6

24 - Dadi ingabbiati M6

1 - Chiusura a strappo di 3 metri di colore nero

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

