

4 Post 9U Wandmonteerbare Netwerkkast met 1U Schap, 19" Patchkast voor Data/AV/Electronica/Computer Apparatuur, Compacte Geventileerd Server Rack, Vergrendelbaar

Productcode: RK920WALM



Met deze 9U server of netwerk rack kast kunt u uw EIA-310 conforme apparatuur aan de wand monteren, in een veilige behuizing. De behuizing heeft een verstelbare montagediepte van 5,08 tot 48,26 cm voor een robuuste opslagoplossing voor uw rackgemonteerde apparatuur.

Voor een goede stabiliteit van uw zwaarste apparatuur ondersteunt dit rack met 4 montagestijlen een hoger gewicht per U dan racks met 2 stijlen, met een totale maximale belasting van 90 kg.

Bespaar waardevolle vloerruimte door de behuizing aan de wand te monteren. Door het wandmontagedesign is deze behuizing de ideale oplossing voor de optimale opslag van uw apparatuur in uw klaslokaal, winkel, serverruimte of kantoor. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor opbergen van uw gereedschap of het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd.

Het aan de wand te monteren netwerk rack vereenvoudigt de installatie van uw apparatuur, omdat kooimoeren en montageschroeven worden meegeleverd. Bij het rack worden alle kooimoeren en montageschroeven geleverd die u nodig hebt om uw apparatuur in het rack te monteren, waardoor u de tijd, problemen en kosten van extra aan te schaffen bevestigingsmaterialen bespaart. De 9U netwerkkast heeft een uitneembare en omkeerbare deur aan de voorkant en uitneembare zijpanelen, elk met een snelontgrendelingsmechanisme, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw apparatuur. Bovendien kan elke deur en elk paneel van dit rack apart worden afgesloten, waardoor uw apparatuur goed is beveiligd.

Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Deze server rack behuizing heeft een sterke stalen constructie, met afsluitbare deuren op alle ingangen. Voor probleemloze installatie van apparatuur kunnen de montagerails van het rack worden gewisseld voor gebruik met vierkante gaten en kooimoeren, of getapte rails.

Om te zorgen voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur, stimuleert het/de server rack/kast passieve koeling. De kast is voorzien van deuren van geperforeerde platen en ventilerende boven- en onderpanelen voor een maximale luchtstroom.

Voor een eenvoudige en stevige montage bevinden de montagegaten van het rack zich op een onderlinge afstand van 40 cm, zodat u deze stevig kunt bevestigen aan de wandsteunbalken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer uw server of netwerkkaparaatuu strak tegen de wand, op plaatsen met beperkte ruimte zoals technologie opslagplaatsen of reparatiecentra
- Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt
- Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Eigenschappen

- **4-POST 9U SERVERKAST:** Wandmonteerbare netwerkkast met instelbare montagediepte 6,0 cm tot 48,0 cm is ideaal voor de installatie van netwerk switches, patchpanelen en andere rackmonteerbare apparatuur in een magazijn, thuis/op kantoor, in winkel of serverruimte
- **EENVOUDIGE TOEGANG:** De wandmonteerbare patchkast heeft een gesloten en vergrendelbaar ontwerp met eenvoudige toegang tot de achterkant van de gemonteerde apparaten; Compacte vergrendelbare data rack met omkeerbare en verwijderbare voordeur en zijpanelen
- **STEVIGE CONSTRUCTIE:** De wandmonteerbare 9U netwerkkast met 4 stijlen voor extra ondersteuning van je apparatuur; Vervaardigd uit hoogwaardig SPCC koudgewalst staal voor stevigheid en duurzaamheid met een maximaal draagvermogen van 90kg
- **VOORGEMONTEERD:** Scharnierende serverkast wordt volledig gemonteerd geleverd met alle schroeven en kooimoeren om uw apparatuur te monteren; Inclusief een schap en een rol klittenband; Wandmonteerbare netwerkkast voldoet aan EIA/ECA-310-E normen
- **ONTWORPEN VOOR EFFICIËNTE KOELING:** Geventileerde IT rack behuizing met deur en zijpanelen

gemaakt van stevig gaas voor een continue luchtstroom; Ondersteunt actieve koeling met maximaal vier optionele 120 mm ventilators

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 4 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	9U
Speciale functies	Verstelbare montagerails
	Geïntegreerd kabelbeheer
	Aardingslip(pen)
	Volledig gemonteerd geleverd
	U-markeringen
	Wandmonteerbaar met scharnieren voor toegang aan de achterkant
Montagerailprofiel	L-Shape
Koelopties	Vier optionele ventilatoren: 120 mm
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Schroefdraadgat
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Includes CABSHELFV1U and 2 pairs of keys
---------	--

Fysieke

eigenschappen

Kleur	Zwart
Type voordeur	Staalgaas
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staalgaas
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen

Product Measurements

Interne breedte	23.7 in [60.2 cm]
Interne diepte	21.5 in [54.7 cm]
Lengte product	21.7 in [55.2 cm]
Breedte product	23.6 in [60.0 cm]
Hoogte product	19.9 in [50.5 cm]
Gewicht product	46.3 lb [21.0 kg]
Maximale montagediepte	18.9 in [48 cm]
Minimale montagediepte	2.4 in [6 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Lengte Verpakking	25.6 in [64.9 cm]
Package Width	27.8 in [70.6 cm]
Package Height	23.5 in [59.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	52.0 lb [23.6 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - aan de wand te monteren behuizing
	1 - 1U schap
	1 - rol met klittenband kabelbinders
	36 - 12-24 kooimoeren
	36 - 12-24 schroeven
	2 - sleutels deur
	2 - sleutels zijpaneel
	1 - handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	5 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.