

9U väggmonterat serverrackskåp - upp till 19 tum (48,26 cm) djupt

Produkt ID: RK920WALM



Montera EIA-310-kompatibel utrustning på väggen med det här 9U server- eller nätverksrackskåpet. Infattningen har justerbart monteringsdjup från 2 till 19 tum (5,08 till 48,2 cm) för att garantera en säker förvaringslösning för din väggmonterade utrustning.

För säker och stadig montering av tung utrustning har det här racket 4 stolpar med stöd för en sammanlagd vikt av upp till 90 kg per U, mer än rack med bara 2 stolpar.

Spara värdefull golvyta med ett väggmonterat skåp. Väggmonteringen är idealisk för att spara utrymme i klassrummet, butiken, serverrummet eller kontoret. Racket innehåller även en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att placera utrustning som inte är rack-monterbar på eller för förvaring av dina verktyg.

Enkel installation av nätverksutrustning med det här väggmonterade nätverksracket med medföljande korgmuttrar och monteringskruvar. Racket levereras komplett med alla rackskruvar och korgmuttrar som krävs för montering vilket sparar tid och utgifter. 9U-server- eller nätverksskåpet har en borttagbar och vändbar främre dörr och borttagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbutlösningssystemer för enkel åtkomst till din utrustning. Varje dörr och panel på detta rack har dessutom oberoende lås som garanterar utrustningens säkerhet.

För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller binda fast dem på racket. Det självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad utrustning.

Serverrackskåpets alla dörrar i kraftigt stål är låsbara. För problemfri installation av utrustning kan rackskets monteringsckenor ändras för användning med fyrkantiga hål och korgmuttrar eller gängade skenor.

Serverracket/-skåpet ger passiv kylning för att försäkra att utrustningen kör på optimal temperatur. Gallerdörrarna och de ventilerade över- och underpanelerna garanterar maximalt luftflöde.

Enkel och säker väggmontering med vägreglar tack vare rackets monteringshåll placerade 40 cm isär.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Vägghämontera din server eller nätverksutrustning på väggen i begränsade utrymmen såsom skyltfönster i teknikbutiker eller reparationscenter
- Installera på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek
- Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF

Funktioner

- **ENKEL ÅTKOMST:** Det väggmonterade racket med 4 stolpar har en borttagbar och vändbar främre dörr och borttagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbutlösningssystemer för enkel åtkomst till din utrustning.
- **SPARAR UTRYMME:** Den väggmonterade designen gör den här kraftiga stålslutningen till en idealisk lösning för att spara värdefull golvyta i klassrummet, butikslokalen, serverrummet eller kontoret
- **ÖKAD MÅNGSIDIGHET:** Med den här säkra och väggmonterade 9U-rackslutningen kan du montera EIA-310-kompatibel utrustning på väggen. Slutningen har ett justerbart monteringsdjup från 2,4 till 18,9 tum
- **ROBUST KONSTRUKTION:** Det här racket har 4 stolpar för stadig montering med stöd för en sammanlagd vikt av upp till 90 kg per enhet, vilket är mer än rack med bara 2 stolpar
- **DESIGNED FOR COOLING:** Vented IT rack enclosure features mesh front doors and side panels for passive airflow and supports active cooling with up to four optional 120mm fans (e.g., ACFANKIT12 – available in US/CA only)

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Ja

	Hylltyp	4 stag
	Ramtyp	Inneslutet skåp
	U-höjd	9U
	Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
		Inbyggd kabelhantering
		Jordningsklack(ar)
		Ships Fully Assembled
		U-markeringar
		Kan väggmonteras med gångjärn på baksidan
	Profil monteringsskenor	L-Shape
	Kylningsalternativ	Fyra tillvalsfläktar: 120 mm
	Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
		Gängat hål
	Industristandarder	EIA/ECA-310-E
Prestanda		
	Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
Särskilda anmärkningar/krav		
	Obs.	Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar
Utseende		
	Färg	Svart
	Främre dörr	Stålnät
	Främre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
	Sidopaneler	Stålnät
	Sidopanelfunktioner	Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
Product		

Measurements

Inre bredd	23.7 in [60.2 cm]
Inre djup	21.5 in [54.7 cm]
Produktlängd	21.7 in [55.2 cm]
Produktbredd	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöjd	19.9 in [50.5 cm]
Produktvikt	46.3 lb [21.0 kg]
Maximalt monteringsdjup	18.9 in [48 cm]
Minsta monteringsdjup	2.4 in [6 cm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Nej
Paketets längd	25.6 in [64.9 cm]
Package Width	27.8 in [70.6 cm]
Paketets höjd	23.5 in [59.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	52.0 lb [23.6 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - väggmonteringsinfattning
	1 - 1U hylla
	1 - rulle med krok-och-ögla-fästanordning
	36 - 12-24 korgmuttrar
	36 - 12-24 skruvar
	2 - dörrnycklar
	2 - nycklar till sidopanel
	1 - Instruktionsbok

Warranty
Information

Warranty

5 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.