

Rack de Servidores 9U y 4 Columnas de Marco Abierto - Rack con Ruedas - Rack de 19 Pulgadas para Espacios Reducidos - Rack Compacto para Equipo de Red / AV o Informática - TAA

ID del Producto: RK960CP



Este rack 9U portátil, móvil y resistente, con fondo fijo de 23.4 pulgadas (59,5cm), está diseñado para el almacenamiento de sus servidores, equipos de red y de telecomunicaciones. Este producto cumple con los requisitos del acuerdo TAA ("Trade Agreements Act", Ley de Acuerdos Comerciales) federal de EE.UU., lo cual permite compras gubernamentales del Programa GSA.

Con asas integradas y cuatro ruedas giratorias, se puede desplazar fácilmente en una sala de servidores, una oficina o un estudio. Su movilidad adicional lo convierte en la solución ideal para racks de equipos de telecomunicaciones que necesitan comunicarse por interfaz con otros equipos en su espacio de trabajo.

El rack de servidores incluye carriles de montaje de resistente grosor que garantizan una plataforma de instalación estable. Este duradero rack con 4 postes tiene capacidad para soportar una carga estática de hasta 135kg, además de cumplir con varias normas sobre racks (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), lo cual lo convierte en una solución compatible con la mayoría de los equipos de rack.

Ahorre tiempo y evite complicaciones, gracias a la fácil instalación del rack. Su fácil proceso de montaje en cuatro pasos permite instalarlo en cuestión de minutos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cree un rack portátil para la producción y edición de vídeo, el cual podrá desplazar en su estudio, para conectarse con diferentes equipos
- Coloque este rack móvil debajo de una mesa o un banco de una oficina o un espacio de trabajo
- Ideal para el montaje de equipos en tiendas y centros de reparación de aparatos tecnológicos donde la seguridad es un requisito

Características

- **MÁXIMA PORTABILIDAD:** Las asas integradas y las cuatro ruedas pivotantes lo convierten en el rack ideal para interactuar con otros equipos en su espacio de trabajo - para racks de servidores o espacios estrechos en el hogar o la oficina
- **FÁCIL MONTAJE:** Estante de red rodante con instrucciones fáciles de seguir - Envío en paquete plano compacto para evitar daños y facilitar la instalación - Solo 18,8in/47,7cm de altura (sin ruedas) o 22,1in/56,2cm (con ruedas) - Cumple con EIA/ECA-310-E
- **DISEÑO SÓLIDO:** Cuenta con carriles de montaje de gran calibre para garantizar una plataforma de instalación estable - Soporta una capacidad de carga de hasta 100 kg (rodante) o 135 kg (estacionario) - Profundidad máxima de montaje 23.4" (59,5 cm)
- **HARDWARE INCLUIDO:** Bastidor compacto de 19" abierto para ordenadores / datos - Incluye tuercas enjauladas y tornillos para montar el equipo, tornillos para el soporte y el panel, Unidades (U) fáciles de leer y herramientas de montaje necesarias
- **LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO:** Diseñado y fabricado para profesionales Informáticos, este bastidor para servidores que cumple con TAA está respaldado por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Tipo de rack	4 postes
Tipo de Marco	Gabinete Cerrado
Altura U	9U
Características Especiales	Ruedas (incluidas)
	Ensamblaje Sencillo

Marcas de U

Perfil para carriles de montaje	En L
Tipos de Perforaciones de Montaje	Cuadrado (para tuerca enjaulada)
Estándares Industriales	EIA/ECA-310-E

Rendimiento

Capacidad de Carga (Estacionario)	297.7 lb [135 kg]
Weight Capacity for Racks (Rolling)	220.5 lb [100 kg]

Observaciones / Requisitos

Nota	Capacidad de Carga Dinámica 100,00kg Capacidad de Carga Estática 135,00kg
------	--

Características Físicas

Color	Negro
-------	-------

Medidas del Producto

Longitud del Producto	23.8 in [60.5 cm]
Ancho del Producto	20.5 in [52.0 cm]
Altura del Producto	19.1 in [48.4 cm]
Peso del Producto	53.1 lb [24.1 kg]
Profundidad Máxima de Montaje	23.4 in [59.5 cm]
Altura con Ruedas	22.4 in [56.9 cm]

Información de la Caja

Sin Armar (Requiere Ensamblaje)	Sí
---------------------------------	----

Longitud de la Caja	33.0 in [83.7 cm]
Ancho de la Caja	28.7 in [72.9 cm]
Altura de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	62.8 lb [28.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	2 - Panel lateral con asas
	1 - Panel Superior
	1 - Panel Inferior
	8 - Tapas plásticas de las esquinas
	32 - Tornillo M5 de estrella, cabeza plana, 10mm
	24 - Tornillo M3 de estrella, cabeza plana, 8mm
	2 - Rueda de 2,5"
	2 - Rueda de freno de 2,5"
	16 - Tornillos M5 (15mm) para soporte
	50 - Tornillo M5 (12mm) para panel
	50 - Tuerca enjaulada M5
	1 - Llave para tuerca enjaulada
	1 - Destornillador de estrella
	1 - Broca de destornillador estrella (Phillips)
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.