

Rack 9U à Châssis Ouvert avec Roulettes - Armoire Portable à 4 Montants et 23" de Profondeur pour Équipement Réseau, Données et Serveur 19" - Capacité de 99kg

Nº de produit: RK960CP



Le rack de serveur compact 9U vous permet de stocker votre serveur ainsi que votre équipement réseau et de télécommunication dans un rack mobile robuste, dont la profondeur fixe est de 23.4 pouces (59,5cm). Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Avec ses poignées intégrées et ses quatre roulettes pivotantes, ce rack mobile est facile à déplacer dans votre salle de serveurs, votre bureau ou votre studio. Sa mobilité accrue rend cette armoire idéale pour les racks de télécommunication utilisés avec les différents équipements de votre espace de travail.

Ce rack de serveur comporte des rails de montage de haut calibre, qui offrent une plateforme d'installation stable. Ce rack solide à 4 montants peut supporter une charge statique pouvant atteindre 135kg. En outre, il est compatible avec plusieurs normes de rack de l'industrie (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) pour une conception universelle, compatible avec la plupart des équipements de rack.

Économisez temps et problèmes grâce à un rack facile à monter. Grâce à son processus de montage en quatre étapes faciles, il est possible de monter ce rack mobile en quelques minutes.

Certifications, rapports et compatibilité









Applications

- Montez un rack portable pour la production et l'édition vidéo, que vous pouvez déplacer dans votre studio et utiliser avec différents équipements
- Dissimulez ce rack mobile sous la table ou le banc d'un petit bureau ou espace de travail
- Montez votre équipement dans les boutiques de technologie et les centres de réparation, qui ont besoin de sécurité

Spécifications techniques

- PORTABILITÉ MAXIMALE : Avec ses poignées intégrées et ses quatre roulettes pivotantes, ce rack mobile pour équipement audiovisuel est idéal pour les racks qui doivent être reliés à d'autres équipements dans votre espace de travail
- ASSEMBLAGE FACILE: Rack avec instructions d'assemblage faciles à suivre; Expédition compacte en colis plat pour éviter les dommages/faciliter l'installation; Hauteur de 47,7cm (sans roulettes) ou 56,2cm (avec roulettes); Conforme à la norme EIA/ECA-310-E
- CONCEPTION ROBUSTE : Le rack est équipé de rails de montage robuste pour garantir une plate-forme d'installation stable; Ce rack supporte une capacité de charge allant jusqu'à 100kg (roulant) ou 135kg (stationnaire); Profondeur de montage max de 59,5cm
- MATÉRIEL INCLUS : Châssis ouvert 19" pour petits ordinateurs/baies de données; Comprend les écrous à cage et les vis pour monter l'équipement, les vis pour les supports et les panneaux, les unités faciles à lire (U) et les outils d'assemblage nécessaires
- LE CHOIX DU PROFESSIONNEL DE L'IT : Conçue et construite pour les professionnels de l'informatique, cette baie de serveurs est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Fixation sur le mur Non

Type de rack 4 montants

Type de cadre Armoire fermée

Hauteur U 9U

Caractéristiques particulières

Roulettes (incluses)

Assemblage facile





Marquage U

Profil de rail de montage

L-Shape

Mounting Hole Types

Carré (pour écrou cage)

Normes de l'industrie

EIA/ECA-310-E

Performance

Weight Capacity (Stationary)

297.7 lb [135 kg]

Weight Capacity for Racks (Rolling)

220.5 lb [100 kg]

Notes spéciales / Configuration

> Remarque Capacité de charge dynamique 100.00 kg

> > Capacité de charge statique 135.00 kg

Caractéristiques physiques

> Couleur Noir

Product Measurements

Longueur du produit

23.8 in [60.5 cm]

Largeur du produit

20.5 in [52.0 cm]

Hauteur du produit

19.1 in [48.4 cm]

Poids du produit

53.1 lb [24.1 kg]

Profondeur de montage 23.4 in [59.5 cm]

maximal

Hauteur avec roulettes 22.4 in [56.9 cm]

Informations d'emballage

Emballage à plat

Oui

Longueur du Paquet

33.0 in [83.7 cm]



Largeur du Paquet 28.7 in [72.9 cm]

Hauteur du Paquet 6.3 in [16.0 cm]

Poids brut 62.8 lb [28.5 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 2 - Panneau latéral avec poignées

1 - Panneau supérieur

1 - Panneau inférieur

8 - Embouts d'angles en plastique

32 - Vis à tête plate Phillips M5 (10 mm)

24 - Vis à tête plate Phillips M3 (8 mm)

2 - Roulette 6,3 cm

2 - Roulette 6,3 cm avec frein

16 - Vis de support M5 (15 mm)

50 - Vis de panneau M5 (12 mm)

50 - Écrou cage M5

1 - Outil pour écrous cage

1 - tournevis Phillips

1 - Mèche Phillips

1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie

Warranty 2 ans

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis