

Server Rack a 4 Montanti 9U Open Frame, Armadio Rack di Rete 19" con Ruote, Piccolo Rack Server per spazi ristretti in casa/ufficio, Quadro Rack per apparecchiature AV/Dati/IT, Conforme TAA

ID prodotto: RK960CP



Questo server rack 9U permette di alloggiare il server e le apparecchiature di rete e per telecomunicazioni in un robusto rack portatile con profondità fissa di 23.4 pollici (59,5cm). Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Grazie alle maniglie incorporate e alle quattro ruote orientabili, questo rack mobile è facile da trasportare nella sala server, in ufficio o in studio. La sua maggiore mobilità ne fa la soluzione ideale per i rack per le telecomunicazioni, che hanno la necessità di interfacciarsi con le diverse apparecchiature presenti nello spazio di lavoro.

Il server rack dispone di robuste guide di montaggio per assicurare una piattaforma di installazione stabile. Questo resistente rack a 4 scaffali supporta una capacità di carico statico massima di 135kg ed è conforme a diversi standard del settore (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494), offrendo un design universale compatibile con gran parte delle apparecchiature per rack.

Risparmio di tempo e assenza di problemi grazie al rack facile da montare. Con il suo facile processo di installazione in quattro fasi, è possibile montare questo rack portatile nel giro di pochi minuti.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di creare un rack portatile per l'editing e la produzione di video, comodamente trasportabile per lo studio per interfacciarsi con diverse apparecchiature
- Consente di alloggiare questo rack portatile sotto un tavolo o banco di lavoro in uffici o spazi piccoli
- Permette di montare le apparecchiature nei negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione in cui è necessaria la sicurezza

Caratteristiche

- **MASSIMA PORTABILITÀ:** grazie alle maniglie integrate e alle quattro rotelle girevoli questo rack mobile per apparecchiature AV è la soluzione ideale quando si ha la necessità di interfacciarsi con altre apparecchiature in spazi ristretti a casa e in ufficio
- **MONTAGGIO FACILE:** armadio rack di rete rotante con istruzioni di montaggio facili da seguire - Spedizione compatta in confezione piatta per evitare danni - Altezza di soli 47,7 cm (senza rotelle) o di 56,2 cm (con rotelle) - Conformità EIA/ECA-310-E
- **DESIGN ROBUSTO:** il server rack a 4 montanti è dotato di binari di montaggio di grosso calibro per garantire una piattaforma di installazione stabile. Capacità di carico fino a 100 kg (rotante) o 135 kg (stazionario). Profondità massima di montaggio 59,5 cm
- **HARDWARE INCLUSO:** Il quadro rack per computer e dati da 19" con telaio aperto include dadi e viti per il montaggio delle apparecchiature, viti per staffe e pannelli, indicatori per unità (U) di facile lettura e strumenti di montaggio necessari
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT:** progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack server conforme alle norme TAA è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Tipo rack	4 staffe
Tipo frame	Armadio montato
Altezza U	9U
Funzioni speciali	Rotelle (incluse)
	Installazione semplice

		Marcature per unità rack
	Profilo guida di montaggio	L-Shape
	Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
	Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Prestazioni		
	Weight Capacity (Stationary)	297.7 lb [135 kg]
	Weight Capacity for Racks (Rolling)	220.5 lb [100 kg]
Note/requisiti speciali		
	Nota	Capacità di carico dinamico 100,00 kg Capacità di carico statico 135,00 kg (297.62 lbs)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
Product Measurements		
	Lunghezza prodotto	23.8 in [60.5 cm]
	Larghezza prodotto	20.5 in [52.0 cm]
	Altezza prodotto	19.1 in [48.4 cm]
	Peso prodotto	53.1 lb [24.1 kg]
	Profondità di montaggio massima	23.4 in [59.5 cm]
	Altezza con ruote orientabili	22.4 in [56.9 cm]
Informazioni confezione		
	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì

Lunghezza Confezione	33.0 in [83.7 cm]
Larghezza del Pacco	28.7 in [72.9 cm]
Altezza del Pacco	6.3 in [16.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	62.8 lb [28.5 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	2 - Pannello laterale con maniglie
	1 - Pannello superiore
	1 - Pannello inferiore
	8 - Paraspigoli di plastica
	32 - Viti a testa piatta Phillips M5 (10 mm)
	24 - Viti a testa piatta Phillips M3 (8 mm)
	2 - Rotella da 6,3 cm
	2 - Rotella con freno da 6,3 cm
	16 - Vite per staffa M5 (15 mm)
	50 - Vite per pannello M5 (12 mm)
	50 - Dadi a gabbia M5
	1 - Utensile per dadi a gabbia
	1 - Cacciavite Phillips
	1 - Punta Phillips
	1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.