

2 Post 9U Wandmonteerbare Netwerkkast met 1U Schap, 19" Patchkast voor Data/AV/Electronica/Computer Apparatuur, Compacte Geventileerd Server Rack, Vergrendelbaar

Productcode: RK9WALM



Met deze 9U server rack kast kunt u uw EIA-310 conforme apparatuur aan de wand bevestigen. De behuizing heeft een montagediepte van 15 tot 38,1 cm en een maximale belasting van 90 kg.

Bespaar waardevolle vloerruimte door de behuizing aan de wand te monteren. Door het wandmontagedesign is deze behuizing de ideale oplossing voor de optimale opslag van uw apparatuur in uw klaslokaal, winkel, serverruimte of kantoor. Dit rack heeft ook een 1U schap met een stabiel oppervlak voor opbergen van uw gereedschap of het plaatsen van apparatuur die niet in een rack kan worden gemonteerd.

Met het aan de wand te monteren netwerk rack kunt u uw apparatuur eenvoudig installeren, dankzij de montagerails met 2 stijlen die zodanig kunnen worden geplaatst dat meer ruimte aan de voor- en achterkant van de behuizing ontstaat, afhankelijk van uw eisen.

De 9U netwerkkast heeft een uitneembare en omkeerbare deur aan de voorkant en uitneembare zijpanelen, elk met een snelontgrendelingsmechanisme, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw apparatuur. Bovendien kan elke deur en elk paneel van dit rack apart worden afgesloten, waardoor uw apparatuur goed is beveiligd. Bij het aan de wand te monteren server rack worden alle kooimoeren en montageschroeven geleverd die u nodig hebt om het rack met apparatuur te vullen, waardoor u de tijd, problemen en kosten van extra aan te schaffen bevestigingsmaterialen bespaart.

Voor probleemloos kabelbeheer wordt bij het rack een 3 m lange rol met klittenbandkabelbinders geleverd, waardoor u uw kabels eenvoudig georganiseerd kunt houden door deze aan elkaar of aan het rack vast te binden. Het klittenband kan op elke maat worden afgeknipt, waardoor u de kabels van alle rackgemonteerde apparatuur kunt omwikkelen.

Deze server rack behuizing heeft een sterke stalen constructie, met afsluitbare deuren op alle ingangen. Voor probleemloze installatie van apparatuur kunnen de montagerails van het rack worden

gewisseld voor gebruik met vierkante gaten en kooimoeren, of getapte rails.

Om te zorgen voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur, stimuleert het/de server rack/kast passieve koeling. De kast is voorzien van deuren van geperforeerde platen en ventilerende boven- en onderpanelen voor een maximale luchtstroom.

Voor een eenvoudige en stevige montage bevinden de montagegaten van het rack zich op een onderlinge afstand van 40 cm, zodat u deze stevig kunt bevestigen aan de wandsteunbalken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Monteer uw server of netwerkkaparaatuur strak tegen de wand, op plaatsen met beperkte ruimte zoals technologie opslagplaatsen of reparatiecentra
- Installeer het rack in uw kleine kantooromgeving, waar een volledig rack te veel ruimte in beslag neemt
- Organiseer uw kabels of apparatuur in uw netwerkkast, bedradingskast, back office of IDF

Eigenschappen

- **2-POST 9U SERVERKAST:** Wandmonteerbare netwerkkast met een montagediepte van 38,0 cm is ideaal voor de installatie van netwerk switches, patchpanelen en andere rackmonteerbare apparatuur in een magazijn, thuis/op kantoor, in winkel of serverruimte
- **EENVOUDIGE TOEGANG:** De wandmonteerbare serverkast heeft een gesloten en vergrendelbaar ontwerp met eenvoudige toegang tot de achterkant van de gemonteerde apparaten; Compacte vergrendelbare data rack met omkeerbare en verwijderbare voordeur en zijpanelen
- **STEVIGE CONSTRUCTIE:** De 9U wandmonteerbare patchkast is gemaakt van hoogwaardig SPCC koudgewalst staal voor sterkte en duurzaamheid met een maximaal draagvermogen van 90 kg
- **ONTWORPEN VOOR EFFICIËNTE KOELING:** De deur en zijpanelen zijn gemaakt van stevig gaas dat de luchtstroom rond apparaten verbetert, en als extra koeling nodig is, kunnen tot vier optionele 120 mm ventilatoren worden geïnstalleerd voor actieve koeling
- **VOORGEMONTEERD:** Deze rack is voorgemonteerd en klaar om geïnstalleerd te worden; Inclusief kooimoeren en schroeven, 4 veiligheidssleutels, aardingsnokken en 3 meter klittenband om de kabels overzichtelijk en veilig te houden

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Rack type	Met 2 stijlen
Type frame	Gesloten kast
U-hoogte	9U
Speciale functies	Verstelbare montagerails
	Geïntegreerd kabelbeheer
	Aardingslip(pen)
	Volledig gemonteerd geleverd
	U-markeringen
	Wandmonteerbaar met scharnieren voor toegang aan de achterkant
Montagerailprofiel	L-Shape
Koelopties	Vier optionele ventilatoren: 120 mm
Mounting Hole Types	Vierkant (voor kooimoer)
	Schroefdraadgat
Industriestandaarden	EIA/ECA-310-E

Prestaties

Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
-----------------	------------------

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Inclusief CABSHELFV1U en 2 sleutelsets
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Type voordeur	Staalgaas
Kenmerken deur voorkant	Beveiligd sleutelslot met omkeerbare en verwijderbare voordeur
Type zijpaneel	Staalgaas
Kenmerken zijpanelen	Beveiligd sleutelslot met verwijderbare zijpanelen

Product Measurements

Interne breedte	23.4 in [59.4 cm]
Interne diepte	17.0 in [43.3 cm]
Lengte product	17.7 in [45.0 cm]
Breedte product	23.6 in [60.0 cm]
Hoogte product	19.8 in [50.4 cm]
Gewicht product	39.0 lb [17.7 kg]
Maximale montagediepte	14.6 in [37 cm]

Verpakkingsinformatie

Plat verpakt (montage vereist)	Nee
Lengte Verpakking	20.7 in [52.7 cm]
Package Width	26.7 in [67.7 cm]
Package Height	23.2 in [59.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	45.0 lb [20.4 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - aan de wand te monteren behuizing
	1 - 1U schap
	1 - rol met klittenband kabelbinders

36 - 12-24 kooimoeren

36 - 12-24 schroeven

2 - sleutels deur

2 - sleutels zijpaneel

1 - handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.