

9U väggmonterat serverrackskåp - 15 tum djup

Produkt ID: RK9WALM



Montera EIA-310-kompatibel utrustning på väggen med det här 9U serverrackskåpet. Skåpet har ett monteringsdjup på 15,2 till 38,1 cm och en maximal lastkapacitet på 90 kg.

Spara värdefull golvyta med ett väggmonterat skåp. Väggmonteringen är idealisk för att spara utrymme i klassrummet, butiken, serverrummet eller kontoret. Racket innehåller även en 1U-hylla som ger dig en stabil yta att placera utrustning som inte är rack-monterbar på eller för förvaring av dina verktyg.

Enkel installation av utrustning med det här väggmonterade nätverksracket med 2-stolpars monteringskenor som kan placeras för att ge mer utrymme bak eller fram i skåpet enligt dina behov.

9U-server- eller nätverksskåpet har en borttagbar och vändbar främre dörr och borttagbara sidopaneler med oberoende lås- och snabbutlösningsmekanismer för enkel åtkomst till din utrustning. Varje dörr och panel på detta rack har dessutom oberoende lås som garanterar utrustningens säkerhet. Det väggmonterade racket levereras komplett med alla nödvändiga monteringskruvar och korgmuttrar montering så du slipper slösa tid och pengar på att köpa dem separat.

För problemfri kabelhantering har detta rack en 3 meters rulle med krok-och-ögla-kabelband som gör det enkelt att hålla ordning på dina kablar genom att binda ihop dem eller binda fast dem på racket. Det självfästande tyget kan klippas till rätt storlek vilket ger en smal lösning för kablarna i all rackmonterad utrustning.

Serverrackskåpets alla dörrar i kraftigt stål är låsbara. För problemfri installation av utrustning kan rackets monteringskenor ändras för användning med fyrkantiga hål och korgmuttrar eller gängade skenor.

Serverracket/-skåpet ger passiv kylning för att försäkra att utrustningen kör på optimal temperatur. Gallerdörrarna och de ventilerade över- och underpanelerna garanterar maximalt luftflöde.

Enkel och säker väggmontering med vägreglar tack vare rackets monteringshål placerade 40 cm isär.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Vägghämontera din server eller nätverksutrustning på väggen i begränsade utrymmen såsom skyltfönster i teknikbutiker eller reparationscenter
- Installera racket på ditt lilla kontor där det är svårt att få plats med ett rack i full storlek
- Organisera kablar eller utrustning i din nätverksgarderob, kabelgarderob, backoffice eller IDF

Funktioner

- Spara plats genom väggmontering av dina servrar eller nätverksutrustning
- ENKEL ÅTKOMST: Vägghämonterat datarack med en sluten och låsbar rackdesign med enkel åtkomst till baksidan av de monterade enheterna. Litet låsbart serverskåp med vändbar och avtagbar frontdörr och avtagbara sidopaneler
- BYGGD FÖR ATT HÅLLA: Det väggmonterade 9U-nätverksskåpet är tillverkat av högkvalitativt kallvalsat SPCC-stål för styrka och hållbarhet med en maximal viktkapacitet på 90 kg
- FÄRDIGMONTERAD: Svängbart nätverksskåp levereras helt monterat med alla rackskruvar och korgmuttrar som krävs för att montera din utrustning. Inkluderar ett hyllplan och en rulle kardborreband. Vägghämonterat utrustningsskåp är EIA/ECA-310-E-kompatibelt
- UTFORMAD FÖR KYLNING: Ventilerad IT-rackinneslutning med nätförsedda frontluckor och sidopaneler för passivt luftflöde och stöd för aktiv kylning med upp till fyra 120 mm fläktar (t.ex. ACFANKIT12 - endast tillgängligt i USA/CA)

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Ja
Hylltyp	2 stag
Ramtyp	Inneslutet skåp

U-höjd	9U
Specialfunktioner	Justerbara monteringsrännor
	Inbyggd kabelhantering
	Jordningsklack(ar)
	Ships Fully Assembled
	U-markeringar
	Kan väggmonteras med gångjärn på baksidan
Profil monteringsskenor	L-Shape
Kylningsalternativ	Fyra tillvalsfläktar: 120 mm
Mounting Hole Types	Kvadrat (för burmutter)
	Gångat hål
Industristandarder	EIA/ECA-310-E
Prestanda	
Weight Capacity	198.4 lb [90 kg]
Särskilda anmärkningar/krav	
Obs.	Inklusive CABSHELFV1U och 2 par nycklar
Utseende	
Färg	Svart
Främre dörr	Stålnät
Främre dörrfunktioner	Säkert nyckellås med vändbar och avtagbar främre dörr
Sidopaneler	Stålnät
Sidopanelfunktioner	Säkert nyckellås med avtagbara sidopaneler
Product Measurements	
Inre bredd	23.4 in [59.4 cm]
Inre djup	17.0 in [43.3 cm]

Produktlängd	17.7 in [45.0 cm]
Produktbredd	23.6 in [60.0 cm]
Produkthöjd	19.8 in [50.4 cm]
Produktvikt	39.0 lb [17.7 kg]
Maximalt monteringsdjup	14.6 in [37 cm]

Förpackning

Platt paket (montering krävs)	Nej
Paketets längd	20.7 in [52.7 cm]
Package Width	26.7 in [67.7 cm]
Paketets höjd	23.2 in [59.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	45.0 lb [20.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - väggmonteringsinfattning
	1 - 1U hylla
	1 - rulle med krok-och-ögla-fästanordning
	36 - 12-24 korgmuttrar
	36 - 12-24 skruvar
	2 - dörrnycklar
	2 - nycklar till sidopanel
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	5 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.