

Roulettes Robustes pour Rack/Cabinet Serveur - Set de 4 Roues Universelles M6 50mm
- Roulettes Pivotantes de Remplacement (Gabarit Visses 45x75mm) 4 Montants -
Métal/Plastique

N° de produit: RKCASTER2



Ce jeu de quatre roulettes M6 de 5 cm, bien que conçu pour les racks StarTech.com, peut être ajouté au bas de n'importe quel rack d'équipement de serveur, rack réseau, rack audio/vidéo, etc. avec une disposition de trous de fixation de 45 mm x 75 mm. Idéal pour remplacer des roulettes endommagées ou transformer un rack posé au sol en un rack roulant pour plus de mobilité. Le modèle RKCASTER2 bénéficie de la garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- **ROULETTES DE 5 CM** : 4 roulettes universelles peuvent être utilisées comme pièces de rechange sur racks portables/mobiles à 4 montants (RK1833BKM, RK2433BKM et RK4242BK24) ou pour convertir un rack au sol en un roulant si elles ne sont pas incluses
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** : disposition de trous de fixation : 45 x 75 mm | Taille de roue : 50 x 43 mm | Matériau : acier laminé à froid et plastique | Matériel inclus : 18 vis M6, 18 écrous M6, 18 rondelles | Nombre de roulettes inclus : jeu de 4
- **CAPACITÉ DE CHARGE IMPORTANTE** : testées pour 1,6 fois leur capacité de charge nominale pour garantir des performances optimales, ces roulettes robustes peuvent supporter individuellement une charge de 250 kg à l'arrêt ou une charge de roulement de 75 kg

- **DISPOSITION DE TROUS DE FIXATION 45 MM x 75 MM:** kit de roulettes peut être utilisé sur un rack avec une disposition de trous de fixation de 45 mm x 75 mm pour remplacer celles endommagées et transformer un rack au sol en rack roulant pour plus de mobilité
- **ASSISTANCE DE POINTE :** StarTech.com offre une garantie à vie des produits et une assistance technique à vie gratuite pour ces roulettes de rack de serveur. C'est le choix privilégié des professionnels et des entreprises des IT depuis plus de 30 ans

Performance

Politique de garantie	Lifetime
Capacité de poids par roulette (fixe)	552.5 lb [250 kg]
Weight Capacity per Caster (Rolling)	165.8 lb [75 kg]
Spécifications générales	Diamètre de roue : 50 mm

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Construction Material	Steel and Rubber
Longueur du produit	3.6 in [92.0 mm]
Largeur du produit	2.6 in [65.0 mm]
Hauteur du produit	2.9 in [72.5 mm]
Poids du produit	5.2 lb [2.4 kg]

Informations d'emballage

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	3.5 in [90.0 mm]
Poids brut	5.6 lb [2.6 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Roulettes
-----------------------	-----------



Vis M6

Rondelles

Écrous M6

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

