

Ruote industriali per armadi server - Set di 4 kit di viti M6 per ruote da 2 pollici - Ruote girevoli di ricambio per rack a 4 montanti (45x75mm) - acciaio/plastica

ID prodotto: RKCASER2



Questo set di quattro rotelle M6 da 5 cm, progettate per i rack StarTech.com, può essere aggiunto alla base di qualsiasi rack per apparecchiature server, dispositivi di rete, dispositivi audio/video e così via con uno schema bulloni di 45 mm x 75 mm. È la soluzione ideale per sostituire rotelle danneggiate o per trasformare un rack fisso in un rack portatile per una maggiore mobilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

Caratteristiche

- **ROTELLE ORIENTABILI DA 5 CM:** quattro rotelle orientabili da utilizzare come ricambi su rack portatili/mobili a 4 montanti, ad esempio sui prodotti RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24, o per trasformare un rack a pavimento in un rack portatile
- **SPECIFICHE TECNICHE:** schema bulloni: 45x75 mm - Dimensioni delle rotelle: 50x43 mm - Materiale: acciaio laminato a freddo e plastica - Accessori di montaggio inclusi: 18 viti M6, 18 dadi M6, 18 rondelle - Numero di rotelle incluse: set di 4 unità
- **CAPACITÀ DI CARICO PER IMPIEGHI GRAVOSI:** testate fino a 1,6 volte la loro capacità di carico

nominale, queste rotelle orientabili ad alta resistenza possono sostenere singolarmente un carico fisso di 250 kg o un carico mobile di 75 kg

- SCHEMA BULLONI DI 45 MM x 75 MM: questo kit di rotelle orientabili può essere utilizzato su qualsiasi rack con schema bulloni di 45x75 mm per sostituire quelle danneggiate o per trasformare un rack a pavimento in un rack portatile per una maggiore mobilità
- ASSISTENZA LEADER DEL SETTORE: StarTech.com offre protezione a vita e supporto tecnico gratuito a vita per queste rotelle orientabili per rack per server e rappresenta la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni

Prestazioni

Norme di garanzia	Lifetime
Capacità di peso per ruota (fissa)	551.2 lb [250 kg]
Capacità di Carico per Ruota (In Movimento)	165.4 lb [75 kg]
Specifiche generali	Diametro rotella: 50 mm

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero e argento
Construction Material	Steel and Rubber
Lunghezza prodotto	3.6 in [9.2 cm]
Larghezza prodotto	2.6 in [6.5 cm]
Altezza prodotto	2.9 in [7.2 cm]
Peso prodotto	5.2 lb [2.4 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.1 in [23.2 cm]
Package Width	5.4 in [13.6 cm]
Package Height	3.7 in [9.4 cm]
Peso spedizione	5.7 lb [2.6 kg]

(confezione)

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

4 - Ruote orientabili

18 - Viti M6

18 - Rondelle

18 - Dadi in gabbia M6

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.