

Kraftiga svänghjul för serverrack/kabinett - Sats med 4 Universal M6 50 mm hjulsats - Ersättningsbara svängbara hjul (45x75 mm mönster) för 4-stolpsrack - stål/plast

Produkt ID: RKCASTER2



Denna uppsättning med fyra M6 2-tums svänghjul, som är utformade för rack från StarTech.com, kan läggas till i botten på alla serverutrustningsrack, nätverksrack, A/V-rack, o.s.v., med ett 45 mm x 75 mm bultmönster. Perfekt för att byta ut skadade hjul eller uppgradera ett stående rack till ett rullande rack för ytterligare rörlighet.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet



## Användning

## Funktioner

- **50 MM SVÄNGHJUL:** Fyra förpackningar med universella svänghjul kan användas som ersättning för bärbara/mobila 4-stolpsrack som RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24 eller för att konvertera ett golvrack till ett rullrack när hjul inte ingår
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** Bultmönster: 45x75 mm | Hjulstorlek: 50x43 mm | Material: Kallvalsat stål och plast | Medföljande hårdvara: 18x M6 skruvar, 18x M6 muttrar, 18x brickor | Antal medföljande hjul: Sats om 4
- **KRAFTIG BELASTNINGSKAPACITET:** Dessa kraftiga hjul har testats till 1,6 gånger sin nominella

lastkapacitet för att säkerställa prestanda, och kan individuellt stödja en stationär belastning upp till 250 kg eller en rullande belastning på 75 kg

- 45 MM x 75 MM BULTMÖNSTER: Denna hjulsats kan användas på valfritt rack med 45 mm x 75 mm bultmönster för att ersätta skadade hjul och uppgradera ett golvställ till ett rullande rack för ytterligare rörlighet
- BRANSCHLEDANDE STÖD: StarTech.com erbjuder livstids produktskydd och gratis livstidsgaranti på teknisk support på dessa serverrackhjul, och har varit IT-proffsens och företagens förstahandsval i över 30 år

#### Prestanda

| Garantipolicy                      | Lifetime            |
|------------------------------------|---------------------|
| Viktkapacitet per hjul (stationär) | 551.2 lb [250 kg]   |
| Viktkapacitet per hjul (rullande)  | 165.4 lb [75 kg]    |
| Allmänna specifikationer           | Hjuldiameter: 50 mm |

#### Utseende

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Färg                  | Svart & silver   |
| Construction Material | Steel and Rubber |
| Produktlängd          | 3.6 in [9.2 cm]  |
| Produktbredd          | 2.6 in [6.5 cm]  |
| Produkthöjd           | 2.9 in [7.2 cm]  |
| Produktvikt           | 5.2 lb [2.4 kg]  |

#### Förpackning

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Förpackningsantal       | 1                |
| Paketets längd          | 9.1 in [23.2 cm] |
| Package Width           | 5.4 in [13.6 cm] |
| Paketets höjd           | 3.7 in [9.4 cm]  |
| Fraktvikt (förpackning) | 5.7 lb [2.6 kg]  |

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

4 - Hjul

18 - M6 skruvar

18 - Brickor

18 - M6 muttrar

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.